



More information on the website
radwag.com/pl/info,w1,JIW

Wyświetlacz LCD WD-6 w obudowie plastikowej

WX-002-0030



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Dane techniczne

Parametry fizyczne	
Długość przewodu	1,5 (max 5) m
Wymiary opakowania S x G x W	220×190×90 mm
Masa netto	0,5 kg
Masa brutto	0,74 kg
Konstrukcja	
Stopień ochrony	IP 43
Wysokość znaków	19 mm

Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Waga wielofunkcyjna C32
 Waga analityczna AS X7
 Wagi PS X7 do KTP
 Waga precyzyjna PS R2
 Waga precyzyjna WLC X7

Waga precyzyjna C32.PM
 Waga precyzyjna PS X7
 Waga precyzyjna PS R2.H
 Waga precyzyjna PS R1
 Waga analityczna AS R2 PLUS

Wymiary urządzenia S x G x W

