



More information on the website
radwag.com/pl/info,w1,JIW

Wyświetlacz LCD WD-6 w obudowie plastikowej



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Dane techniczne

Długość przewodu	1,5 (max 5) m
Wysokość znaków	19 mm
Konstrukcja	
Stopień ochrony	IP 43
Parametry fizyczne	
Wymiary opakowania	220×190×90 mm
Masa netto	0,5 kg
Masa brutto	0,74 kg

Pasuje do

Waga wielofunkcyjna C32
 Waga analityczna AS X7
 Waga precyzyjna PS X2
 Wagi analityczne AS X2 PLUS
 Waga precyzyjna PS R2
 Waga precyzyjna WLC X2
 Waga precyzyjna WLC X7

Wagi PS X2 do KTP
 Waga precyzyjna C32.PM
 Waga precyzyjna PS X7
 Waga precyzyjna PS R2.H
 Waga precyzyjna PS R1
 Waga analityczna AS R2 PLUS

Wymiary urządzenia

