



More information on the website
radwag.com/pl/info,w1,JKY

RADWAG Connect



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Opis

RADWAG Connect jest nowym narzędziem przeznaczonym dla komputerów i urządzeń mobilnych opartych na systemie Windows 10. Program pozwala na łączenie z urządzeniami RADWAG poprzez lokalną sieć, daje dostęp do ich podstawowych funkcji: tarowanie, zerowanie, zapis ważenia, eksport pomiarów. Korzysta z dowolnego stacjonarnego lub mobilnego urządzenia z Windows 10: komputera stacjonarnego, laptopa, tabletu lub telefonu.

Program można pobrać ze strony sklepu Windows klikając w link: RADWAG Connect.

Funkcje: Łączenie ze wszystkimi wagami i modułami ważącymi korzystającymi z Common Communication Protocol, Komunikacja poprzez sieć lokalną, Obsługa podstawowych funkcji wag: zapis aktualnej masy, tarowanie, zerowanie, Automatyczne wyszukiwanie urządzeń, Podłączanie kilku wag jednocześnie i przełączanie pomiędzy nimi, Przejrzysta lista podłączonych platform (wag) Zapis pomiarów w programie, Eksport wykonanych pomiarów do pliku w formacie CSV, Praca na dowolnym urządzeniu z systemem Windows 10: komputery stacjonarne, laptopy, tablety i telefony, Obsługiwane języki: polski i angielski.

Pasuje do

Moduły MU YA

Wagi paletowe nierdzewne HX5.EX-1.4P H

Waga wielofunkcyjna nierdzewna HX7 H
Moduły MAS1
Wielofunkcyjna waga najazdowa nierdzewna HX7.4N H
Wielofunkcyjna waga platformowa HX7.4C
Waga wielofunkcyjna wodo i kwasoodporna HX7 HR
Waga wielofunkcyjna WPY
Waga wielofunkcyjna C32
Platformy nierdzewne HRP EX.H
Wagi płozowe nierdzewne HX5.EX-1.4P2 H
Waga nierdzewna wysokiej rozdzielczości HY10.HRP.H
Wagi platformowe 1-czujnikowe nierdzewne HX5.EX-1 HR
Wielofunkcyjne wagi płozowe nierdzewne HX7.4P2 H
Wagi WLY do KTP
Waga analityczna AS X7
Waga precyzyjna PS X2
Platformy malowane proszkowo HRP
Waga analityczna AS X2 PLUS
Moduły MWMH
Waga precyzyjna PS R2
Waga precyzyjna WLC X2
Wielofunkcyjna waga najazdowa nierdzewna HX7.4N H.LD
Wagi płozowe
HX5.EX-1.4P2 C
Wagi PS X2 do KTP
Platformy nierdzewne HRP.H
Wielofunkcyjne wagi paletowe nierdzewne HX7.4P H
Wagi najazdowe nierdzewne HX5.EX-1.4N
Waga wielofunkcyjna HY10
Wagi platformowe 4-czujnikowe HX5.EX-1.4 C
Moduły MAS
Waga wielofunkcyjna nierdzewna HY10 H
Moduły MPS
Waga wysokiej rozdzielczości PUE 7.1.HRP
Platformy HRP EX

Waga wysokiej rozdzielczości HY10.HRP
Waga precyzyjna C32.PM
Waga wielofunkcyjna HX7
Moduły MWLH
Wagi platformowe nierdzewne zagłębiane HX5.EX-1.4 H/Z
Wielofunkcyjna waga platformowa nierdzewna zagłębiana HX7.4 H/Z
Waga precyzyjna PS X7
Wagi WPY do KTP
Wielofunkcyjna waga platformowa nierdzewna HX7.4 H
Wielofunkcyjne wagi płozowe HX7.4P2
Wagi platformowe 1-czujnikowe HX5.EX-1 C
Wagi platformowe 1-czujnikowe wodoodporne HX5.EX-1 H
Waga analityczna AS 5Y
Waga precyzyjna PS R2.H
Terminal wagowy PUE HX5.EX
Wagi HY10.H do KTP
Wagi platformowe 4-czujnikowe nierdzewne HX5.EX-1.4 H
Waga analityczna do filtrów XA 5Y.F
Waga precyzyjna WLY
Przetworniki masy MW-01
Waga precyzyjna PS R1
Waga analityczna AS R2 PLUS
Terminal wagowy PUE C32
Terminal wagowy PUE 7.1
Terminal wagowy PUE HX7
Waga precyzyjna PS 5Y
Wagi paletowe
HX5.EX-1.4P C
Terminal wagowy PUE C315
Terminal wagowy PUE HY10
Przetworniki masy MW-04
Terminal wagowy PUE H315
Wielofunkcyjne wagi paletowe HX7.4P
Moduły MWSH