



More information on the website
radwag.com/tr/info,w1,JMZ

CY10.15/30.F1.K.M3.PUK Terazi



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Fonksiyonlar



Dosing



Percent Weighing



Parts counting



Peak hold



Formulation



IR sensors



Animal weighing



Statistical Quality Control



Packaged Goods Control



Wi-Fi

Teknik Veriler

| Metrolojik parametreler | |
|--------------------------|-------------|
| Maksimum yük [Max] | 15 / 30 kg |
| Minimum yük [Min] | 100 / 200 g |
| Okuma için ruluęu [d] | 5 / 10 g |
| Yasallařtırma birimi [e] | 5 / 10 g |
| Dara aralıęı | -30 kg |
| Kararlılık süresi | 2 s |
| Ayarlama | harici |

| Metrolojik parametreler | |
|--------------------------|--|
| OIML sınıfı | III |
| Fiziksel parametreler | |
| Tesviye sistemi | manuel |
| Display | 10" grafik renkli dokunmatik |
| Kablo uzunluğu | 1 m |
| Tartım kefi boyutları | 300x300 mm |
| Ambalaj boyutları | 500x390x410 mm |
| Net ağırlık | 6,3 kg |
| Brüt ağırlık | 7,1 kg |
| Konstrüksiyon | |
| IP Sınıfı | IP 43 |
| Dava | metal + ABS |
| Haberleşme arayüzler | |
| Haberleşme arayüzü | 2xUSB-A, USB-C, HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot |
| Elektrik parametreleri | |
| Güç kaynağı | Adapter: 100 – 240V AC 50/60Hz 1A; 15V DC 2,4A Teraziler: 12 – 15V DC 1,6A max; 10–19W* |
| Çevresel koşullar | |
| Çalıştırma sıcaklığı | -10 – +40 °C |
| Depolama sıcaklığı | -25 – +70 °C |
| Çok kademeli | EVET |
| Fonksiyonel özellikler | |
| Maksimum platform sayısı | max.2 |

Kararlılık süresi dış koşullara ve kefiye yük yerleştirme dinamiklerine bağlıdır; FAST profili için belirtilmiştir.

*Güç tüketimi terminal yapılandırmasına ve bağlı harici cihazların sayısına ve türüne bağlıdır.

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Extra payment for verification



Aksesuarlar

MediaBox
Platformları celik toz boyalı
RFID etiketleri
Güç adaptörü
Modülleri ek platformları
Platformları celik toz boyalı
Ek modüller
Plastik gövdeli tartım platformları
Koruyucu kapak

Barkod okuyucu
Etiket Yazıcısı
RS 232, RS 485 Kabloları
Tartım terminalleri için tutucular
Parmak izi okuyucu
RS 232 – USB Converter
Fiş yazıcı
Fiş yazıcı

Yazılım

• E2R Tartım [WX-010-0099]

• E2R PGC [WX-010-0051]

- E2R Tartı Kayıtları [WX-010-0038]
- Etiket Editörü R02 [WX-010-0094]
- Terazi Editörü - EWAG 2.1 [WX-010-0173]

- RAD Key [WX-010-0005]
- RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]

Cihaz boyutları

