




More information on the website
radwag.com/pl/info,w1,JOR

Rama do zagłębiania wagi 3000 H11 w podłożu



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Dane techniczne

Parametry fizyczne

Wymiar szalki

2000×2000 mm



Pasuje do

Wielofunkcyjna waga platformowa HX7.4C
Waga platformowa nierdzewna H315 4H

Wielofunkcyjna waga platformowa nierdzewna HX7.4 H
Waga platformowa H315 4C