



More information on the website
radwag.com/br/info,w1,JQ4

Comparador de massa robótico RMC 20000.5Y

WL-419-0015



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Ficha Técnica

Parâmetros metrológicos	
Faixa de calibração E0	1 – 20 * kg
Faixa de calibração E1	1 – 20 kg
Faixa de calibração E2	1 – 20 kg
Faixa de calibração F1	1 – 20 kg
Faixa de calibração F2	1 – 20 kg
Capacidade máxima [máx]	20,2 kg
Resolução [d]	0,1 mg
Repetibilidade padrão [5% máx.]	0,15 mg
Repetibilidade padrão [Máx.]	0,2 mg
Repetibilidade permitida	0,3 mg
Faixa de compensação elétrica	-50 g – +200 g
Tempo de estabilização	30 s
Ajuste	interna (pinça com 4IN/4OUT (M12 8P portas) é necessário)

Parâmetros físicos	
Display	10" Rastreabilidade de amostras com tela touchscreen capacitiva for working with laboratory gloves
Dimensões cilíndrico prato de pesagem	Ø190 mm - Tela touchscreen de 7"
Dimensões cilíndrico dispositivo L x P x A	2700×1400×2000 mm
Dimensões cilíndrico dispositivo de controle	249×170×72 mm
Construção	
Pesos suplementares	automática (pedra)
Magazine	10
Interface de comunicação	
Interface de comunicação	2×USB-A, USB-C, RS 232 (COM3), HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
Parâmetros elétricos	
Fonte de alimentação	110 – 240 V AC 50/60 Hz
Condições ambientais	
Temperatura de operação	+15 – +30 °C
Taxa de mudança de temperatura operacional	±0,5 °C / 12 h (±0,3 °C / 4 h)
Umidade relativa	40% – 60%
Taxa de mudança de umidade relativa	±5% / 12 h (2% / 4 h)

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Acessórios (Additional Fee)

Etiquetas RFID
 Capa protetora para balanças
 Leitores de código de barras
 RS 232, RS 485 cabos
 Sistema THBR 2.0 - Monitoramento das condições ambientais

Impressora de recibos
 Leitor de impressão digital
 RS 232, RS 485 cabos
 Módulos adicionais
 Cabos RS 232 (plataforma - impressora)

Dimensões do dispositivo L x P x A

