



More information on the website
radwag.com/es/info,w1,JQ4

Comparadores de masa robóticos RMC 20000.5Y



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Datos técnicos

Parámetros metrológicos	
E0 Rango de calibración	1 kg ÷ 20 kg *
E1 Rango de calibración	1 kg ÷ 20 kg
E2 Rango de calibración	1 kg ÷ 20 kg
F1 Rango de calibración	1 kg ÷ 20 kg
F2 Rango de calibración	1 kg ÷ 20 kg
Maxima capacidad [Max]	20,2 kg
Legibilidad [d]	0,1 mg
Repetibilidad estándar [5% Máx.]	0,15 mg
Repetibilidad estándar [Máx.]	0,2 mg
Repetibilidad permitida	0,3 mg
Rango de compensación eléctrica	-50 g ÷ +200 g
Tiempo de estabilización	30 s
Calibración	interna (automatica)
Parámetros físicos	
Pantalla	10" gráfico color pantalla táctil

Parámetros físicos	
Almacén de pesas	10
Dimensión de platillo	∅190 mm - autocentrado
Dimensiones de aparato	2700×1400×2000 mm
Dimensiones de la unidad de control	249×170×72 mm
Interface de comunicación	
Conectividad	2×USB-A, USB-C, HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
Parámetros electricos	
Alimentación	110 – 240 V AC 50/60 Hz
Condiciones ambientales	
Temperatura de trabajo	+15 ÷ +30 °C
Ritmo de cambios de temperatura de trabajo	±0,5°C/12h (±0,3°C/4h)
Humedad relativa de aire	40% ÷ 60%
Ritmo de cambios de humedad relativa	±5%/12h (2%/4h)

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Accesorios

Etiqueta RFID
Módulos adicionales
Protecciones de seguridad
Escáner de códigos de barra
Cables RS 232, RS 485

THBR 2.0 - Indicador de condiciones de ambiente
Impresoras de recibos
Lector de huellas dactilares
Cables RS 232, RS 485
Cables RS 232 (Bascula a Impresora)

Programas

- RAD Key [WX-010-0005]
- RMCS System Network Management of Calibration Process [WX-010-0048]

- RMCS Lite [WX-010-0164]

Dimensiones de aparato

