



More information on the website
radwag.com/fr/info,w1,JQ4

Comparteur de masse robotiques RMC 20000.5Y



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Paramètres Techniques

Paramètres métrologiques	
E0 Plage d'étalonnage	1 kg ÷ 20 kg *
E1 Plage d'étalonnage	1 kg ÷ 20 kg
E2 Plage d'étalonnage	1 kg ÷ 20 kg
F1 Plage d'étalonnage	1 kg ÷ 20 kg
F2 Plage d'étalonnage	1 kg ÷ 20 kg
Capacité maximale [Max]	20,2 kg
Précision de lecture	0,1 mg
Répétabilité standard [5% Max]	0,15 mg
Répétabilité standard [Max]	0,2 mg
Répétabilité admissible	0,3 mg
Étendue d'équilibrage électrique	-50 g ÷ +200 g
Temps de stabilisation	30 s
Ajustage	interne (automatique)
Paramètres physiques	
Afficheur	10" graphique couleurs écran tactile

Paramètres physiques	
Kit de poids	10
Dimension du plateau	∅190 mm - d'auto-centrage
Dimensions d'appareil	2700×1400×2000 mm
Dimensions de terminal de lecture	249×170×72 mm
Interface de Communication	
Interface de Communication	2×USB-A, USB-C, HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
Paramètres électriques	
Alimentation	110 – 240 V AC 50/60 Hz
Conditions environnementales	
Température du travail	+15 ÷ +30 °C
Vitesse de changements de température de travail	±0,5°C/12h (±0,3°C/4h)
Humidité relative d'air	40% – 60%
Vitesse de changements d'humidité relative d'air	±5%/12h (2%/4h)

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Accessoires

Tag RFID
 Modules complémentaires
 Écran de protection anti-poussière
 Lecteurs de code-barres
 Câbles RS 232, RS 485

THBR 2.0 - Monitoring des conditions environnementales
 Imprimante de tickets de caisse
 Lecteur d'empreintes digitales
 Câbles RS 232, RS 485
 Câbles RS 232 (balance – imprimante)

Software

- RAD Key [WX-010-0005]
- Système RMCS [WX-010-0048]

- RMCS Lite [WX-010-0164]

Dimensions d'appareil

