



More information on the website
radwag.com/ja/info,w1,JQ4

RMC 20000.5Y

ロボティックマスコンパレータ

WL-419-0015



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

データシート

計測パラメータ	
E0 校正範囲	1 – 20 * kg
E1 校正範囲	1 – 20 kg
E2 校正範囲	1 – 20 kg
F1 校正範囲	1 – 20 kg
F2 校正範囲	1 – 20 kg
最大ひょう量 [Max]	20,2 kg
最小表示 [d]	0,1 mg
標準繰り返し性 [5% Max]	0,15 mg
標準繰り返し性 [Max]	0,2 mg
許容繰り返し性	0,3 mg
直線性	±0,5 mg
電気補償範囲	-50 g – +200 g
安定化時間	30 s
調整	規格に準拠 (着脱式アダプター)

物理的パラメータ	
ディスプレイ	10" メンブレン式 + バッテリー 赤外線式
計量皿寸法	ø190 mm - 2 ポジション自動式
デバイスの寸法 幅x奥行x高さ	2700x1400x2000 mm
制御デバイスの寸法	249x170x72 mm
工事中	
補足分銅	着脱式アダプター ()
マガジン位置	10
通信インターフェース	
通信インターフェース	2xUSB-A, USB-C, RS 232 (COM3), HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
電氣的パラメータ	
電源	110 – 240 V AC 50/60 Hz
環境条件	
動作温度	+15 – +30 °C
動作温度変化率	±0,5 °C / 12 h (±0,3 °C / 4 h)
相対湿度	40% – 60%
相対湿度変化率	±5% / 12 h (2% / 4 h)

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



アクセサリ (Additional Fee)

RFIDタグ
追加モジュール
天秤用保護カバー
バーコードスキャナ
RS 232、RS 485 ケーブル

THBR 2.0 システム - システム - 周囲条件のモニター
レシートプリンタ
指紋リーダー
RS 232、RS 485 ケーブル
RS 232 ケーブル (はかり - プリンタ)

ソフトウェア (Additional Fee)

• RAD Key [WX-010-0005]
• RMCS 校正プロセスのシステムネットワーク管理 [WX-010-0048]

• RMCS Lite [WX-010-0164]

デバイスの寸法 幅x奥行x高さ

