



More information on the website
radwag.com/it/info,w1,JTH

MAS.2M.220.Y Modulo di pesatura

WX-016-0384



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Specifiche

Parametri metrologici	
Portata massima [Max]	220 g
Intervallo di precarico	22 g
Divisione [d]	0,1 mg
Ripetibilit�	0,1 mg
Linearit�	$\pm 0,2$ mg
Tempo di riscaldamento dopo l'accensione	1 h
Tempo di stabilizzazione	2 s
Calibrazione	internal
Costruzione	
Punteggio IP	IP 43
Struttura	aluminum
Materiale da pesata	aluminum
Interfaccia di comunicazione	
Interfaccia	RS232, Ethernet TCP/IP

Interfaccia di comunicazione	
Interfacce opzionali	RS485, 2 IN/2 OUT
Parametri elettrici	
Alimentatore	Adapter: 100 – 240V AC 50/60Hz; 12V DC 1,2A Module: 12V DC
Environmental conditions	
Ambiente di lavoro	+10 – +40 °C
Umidità relativa	40% – 80%
Parametri fisici	
Dimensione piatto	ø30 mm
Device dimensions L x P x A	289x70x104 mm



Accessori (Additional Fee)

Adattatore di interfacce per guida DIN

Terminale 5Y

Device dimensions L x P x A

