



More information on the website  
[radwag.com/pl/info,w1,JVH](https://radwag.com/pl/info,w1,JVH)

## Ostona przeciwpodmuchowa PS/WLC.X2 128×128



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

### Dane techniczne

#### Parametry fizyczne

Wymiar szalki	128×128 mm
Wymiar	160x160x81 mm

### Pasuje do

Waga precyzyjna PS X2  
Waga precyzyjna PS R1  
Wagi PS X7 do KTP

Waga precyzyjna PS R2  
Wagi PS X2 do KTP  
Waga precyzyjna WLC C/2

### Wymiary urządzenia

