



More information on the website
radwag.com/pl/info,w1,JVH

Ostona przeciwpodmuchowa PS/WLC.X2 128×128



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Dane techniczne

Parametry fizyczne

Wymiar szalki	128×128 mm
Wymiar	160x160x81 mm

Pasuje do

Waga precyzyjna PS X2
 Waga precyzyjna PS R1
 Waga precyzyjna PS R2

Wagi PS X2 do KTP
 Waga precyzyjna WLC C/2

Wymiary urządzenia

