



More information on the website  
radwag.com/it/info,w1,K5M

# Terminale di pesata PUE HY10



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## funzioni

-  Dosing
-  Labelling
-  Plus/Minus Control
-  Percent Weighing
-  Totalizing
-  Parts counting
-  Peak hold
-  Formulation
-  Newton unit measurement
-  Statistics
-  Checkweighing
-  GLP Procedures
-  Animal weighing
-  Differential weighing
-  Replaceable unit
-  Statistical Quality Control
-  ALIBI Memory
-  Transactions

## Foglio di calcolo

Parametri metrologici	
Classe OIML	II or III
Quantita massima di unita verificate	6000 e
Minimum volatge per verification unit	0,4 $\mu$ V
Maximum voltage per verification unit	3,25 $\mu$ V

Parametri metrologici	
Impedenza della cella al carico minimo	50 Ω
Maximum load cell impedance	1200 Ω
Tensione di eccitazione della cella di carico	5V DC
Incremento massimo del segnale	19,5 mV
Connessione di celle di carico	4 or 6 wires + shield
Parametri fisici	
Display	10" graphic colour touchscreen
Device dimensions	357×275×120 mm
Dimensioni del pacco	420×350×230 mm
Peso netto	5,7 kg
Peso lordo	6,5 kg
Costruzione	
Punteggio IP	IP 68 (1h max)/69
Touch panel	capacitive
Tastiera	touch screen
Struttura	Stainless steel
Interfaccia di comunicazione	
Interfaccia	2×RS232, 2×USB-A, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (digital)
Interfacce opzionali	module Wi-Fi 802.11 b/g/n, module Profibus (DP SLAVE), module RS485, module PROFINET (RJ45), analog output module (4-20mA, 0-20mA, 0-10V) , 12IN / 12OUT (IN – 5-24 VDC, OUT – max 30 VDC, 0,5 ADC)
Environmental conditions	
Temperatura di lavoro	-10 ÷ +40 °C
Umidità atmosferica	10% ÷ 85% RH no condensation
Components and software	
Sistema operativo	Linux
Processore	quad-core 64-bit Cortex-A53 1,2 GHz
Memoria	RAM 1GB LPDDR2
Memoria dati	16 GB (micro SD)
Caratteristiche operative	
Numero massimo di piattaforme	4

\* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



## Compatibile con

Piattaforme di pesatura in acciaio  
 Piattaforme di pesatura in acciaio dolce verniciato a polvere  
 Piattaforme di pesatura in acciaio

Display  
 Cavo seriale RS 232 (connessione bilance - Ethernet)  
 Piattaforme con struttura in materiale plastico

Piattaforme HRP verniciata a polvere  
Piattaforme in acciaio inox HRP.H  
Cavo seriale RS 232 (connessione bilance - Stampanti)  
Piattaforme di pesatura in acciaio, versioni con base di carico a compasso  
Cavo seriale RS 232, RS 485  
Piattaforme di pesatura in acciaio dolce verniciato a polvere  
Piattaforme di pesatura in acciaio con rampa di carico

Moduli aggiuntivi  
Piattaforme di pesatura in acciaio con rampa di carico con un sistema di sollevamento LD  
Supporto, set di montaggio a muro e braccetti di montaggio  
Stampanti di ricevuta  
Moduli aggiuntivi della piattaforma  
RS 232 – USB Converter

## Software

- E2R Weighing [WX-010-0099]
- E2R PGC [WX-010-0051]
- RAD Key [WX-010-0005]
- Editore di etichette R02 [WX-010-0094]
- R-LAB [WX-010-0080]
- Software „Development Studio“ RADWAG [WX-010-0104]
- E2R Formulazione [WX-010-0043]
- E2R Weighing Records [WX-010-0038]
- Audit Trail Reader [WX-010-0186]
- RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]
- Editore per sistemi di pesatura 2.1 [WX-010-0173]

## Device dimensions

