



More information on the website
radwag.com/ja/info,w1,K5M



















PUE HY10 Weighing Terminal

WX-008-0027



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

機能

-  Dosing
-  Labelling
-  Plus/Minus Control
-  Percent Weighing
-  Totalizing
-  Parts counting
-  Peak hold
-  Formulation
-  Newton unit measurement
-  Statistics
-  Checkweighing
-  GLP Procedures
-  Animal weighing
-  Differential weighing
-  Replaceable unit
-  Statistical Quality Control
-  ALIBI Memory
-  Transactions

データシート

計測パラメータ

OIMLクラス	II 内蔵充電式バッテリー III
検定ユニットの最大数量	6000 e
検定ユニットあたりの最小電圧	0,4 μ V
検定ユニットあたりの最大電圧	3,25 μ V

計測パラメータ	
最小ロードセルインピーダンス	50 Ω
最大ロードセルインピーダンス	1200 Ω
ロードセル励起電圧	5V DC
信号の最大増加量	19,5 mV
ロードセルの接続	4 内蔵充電式バッテリー 6 はい
物理的パラメータ	
ディスプレイ	10,1" メンブレン式 + バッテリー 赤外線式
デバイスの寸法	357×275×120 mm
梱包寸法	420×350×230 mm
正味重量	5,7 kg
総重量	6,5 kg
工事中	
保護クラス	IP 66 / 67 / 69
タッチパネル	電磁計量モジュール
キーパッド	赤外線式
ハウジング	亜鉛メッキ
通信インターフェース	
通信インターフェース	2×RS232, 2×USB-A, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (OUT)
オプションのインターフェース	Wi-Fi 802.11 b/g/n, Profibus (DP SLAVE), RS485, PROFINET (RJ45), (4-20mA, 0-20mA, 0-10V), 12IN / 12OUT (IN – 5-24 VDC, OUT – max 30 VDC, 0,5 ADC)
環境条件	
動作温度	-10 – +40 °C
相対湿度	10% – 85% RH 最大距離
コンポーネントとソフトウェア	
オペレーティング・システム	Linux
プロセッサ	quad-core 64-bit Cortex-A53 1,2 GHz
メモリ	RAM 1GB LPDDR2
データメモリ	16 GB (micro SD)
使用上の特徴	
プラットフォームの最大数	4

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



互換性あり (Additional Fee)

防水ステンレススチールプラットフォーム
 軟鋼製粉体塗装計量プラットフォーム
 防水ステンレススチールプラットフォーム
 HRP プラットフォームスケール 高ひょう量モデル

ディスプレイ
 RS 232 ケーブル (はかり - イーサネット)
 プラスチックケース製のプラットフォーム
 追加モジュール

ステンレス製HRP.Hプラットフォーム
RS 232 ケーブル (はかり - プリンタ)
ステンレス製プラットフォーム、ピットバージョン
RS 232、RS 485 ケーブル
軟鋼製粉体塗装計量プラットフォーム
ステンレス製スロープ付き計量プラットフォーム

LD
リフティングシステム搭載のステンレス製ランププラットフォーム
スタンド、壁取り付けキット、取り付けブラケット
レシートプリンタ
追加計量プラットフォームモジュール
RS 232 - USB コンバータ

ソフトウェア (Additional Fee)

- [WX-010-0099]
- [WX-010-0051]
- RAD Key [WX-010-0005]
- Label Editor R02 [WX-010-0094]
- R-Lab [WX-010-0080]
- RADWAG Development Studio [WX-010-0104]

- [WX-010-0043]
- [WX-010-0038]
- Audit Trail Reader (監査証跡) [WX-010-0186]
- RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]
- [WX-010-0173]

デバイスの寸法

