



More information on the website
radwag.com/pl/info,w1,K61

Terminal wagowy R dla modułów MPS.M, MPS.T

WX-008-0228



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Funkcje



Kontrola plus/minus



Odchyłki procentowe



Sumowanie ważeń



Liczenie sztuk



Wewnętrzny akumulator



Zatrzaśnięcie maksymalnego
wskazania



Pomiar w Newtonach



Procedury GLP



Ważenie zwierząt



Pamięć ALIBI

Dane techniczne

Parametry fizyczne

Wyświetlacz	5,3" LCD (z podświetleniem)
Długość przewodu	1 m
Wymiary urządzenia S x G x W	195x110x60 mm
Masa netto	720 g

Konstrukcja

Stopień ochrony	IP 54
-----------------	-------

Konstrukcja

Klawiatura	membranowa
Obudowa	Aluminium
Ilość przycisków	14



Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Platformy stalowe nierdzewne
Platformy stalowe malowane proszkowo
Moduły MPS.M
Zasilacze
Przewody RS 232 (waga – drukarka)
Platformy stalowe malowane proszkowo
Uchwyty do terminali wagowych
Przewody zasilania z zapalniczki samochodowej
Wyświetlacze
Wyświetlacze

Moduły MPS.T
Przewody RS 232, RS 485
Konwerter RS 232 – Ethernet
Wyjście pętli prądowej AP2-1 (obudowa plastikowa)
Przewody RS 232, RS 485
Konwerter RS 232 - USB
Przewody RS 232 (waga – drukarka)
Konwerter RS 232 – RS 485
Drukarki paragonowe

Oprogramowanie (Dodatkowo płatne)

- RAD Key [WX-010-0005]
- R-Lab [WX-010-0080]
- RADWAG Development Studio [WX-010-0104]

- R-Panel [WX-010-0187]
- Edytor wag 2.1 [WX-010-0173]