



More information on the website
radwag.com/tr/info,w1,K61

MPS.M, MPS.T modülleri için R Tartım terminali

WX-008-0228



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Fonksiyonlar



Plus/Minus Control



Percent Weighing



Totalizing



Parts counting



Internal battery



Peak hold



Newton unit measurement



GLP Procedures



Animal weighing



ALIBI Memory

Teknik Veriler

Fiziksel parametreler	
Display	5,3" LCD (aydınlatma ile)
Kablo uzunluğu	1 m
Cihaz boyutları G x D x Y	195x110x60 mm
Net ağırlık	720 g
Konstrüksiyon	
IP Sınıfı	IP 54

Konstrüksiyon

Klavye	diyafram
Dava	aluminum
Düğme sayısı	14



İle uyumlu (Additional Fee)

Paslanmaz çelik platformları
Platformları celik toz boyalı
MPS.M Modüller
Güç adaptörü
RS 232 cables (scale - printer)
Platformları celik toz boyalı
Tartım terminalleri için tutucular
Çakmak prizine uygun besleme kabloları
Display
Display

MPS.T Modüller
RS 232, RS 485 cables
RS 232 – Ethernet Converter
AP2-1 Güç döngüsü çıkışı
RS 232, RS 485 Kabloları
RS 232 – USB Converter
Kablolar RS 232 (Teraziler - Yazıcı)
RS 232 – RS 485 Converter
Fiş yazıcı

Yazılım (Additional Fee)

- RAD Key [WX-010-0005]
- R-Lab [WX-010-0080]
- RADWAG Development Studio [WX-010-0104]

- R Panel [WX-010-0187]
- Terazi Editörü - EWAG 2.1 [WX-010-0173]