



More information on the website  
[radwag.com/fr/info,w1,K8G](http://radwag.com/fr/info,w1,K8G)

# Module de balance MPS.M.6300.R1

WX-016-0344



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Paramètres Techniques

| Paramètres métrologiques                    |                                              |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Capacité maximale [Max]                     | 6300 g                                       |
| Capacité préliminaire                       | 630 g                                        |
| Précision de lecture [d]                    | 10 mg                                        |
| Répétabilité                                | 8 mg                                         |
| Linéarité                                   | ±20 mg                                       |
| Temps de chauffe après la mise sous tension | 1 h                                          |
| Temps de stabilisation                      | 2 s                                          |
| Ajustage                                    | externe                                      |
| Construction                                |                                              |
| Degré de protection                         | IP 43                                        |
| Boîtier                                     | aluminium                                    |
| Matériel du plateau                         | aluminium                                    |
| Interface de Communication                  |                                              |
| Interface de Communication                  | RS232, max 115,2 kbps, Radwag ASCII protokół |

| Paramètres électriques       |                                                                |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Alimentation                 | Adapter: 100 – 240V AC 50/60Hz 0,6A; 12V DC 1,2A Modul: 12V DC |
| Conditions environnementales |                                                                |
| Température du travail       | +10 – +40 °C                                                   |
| Humidité relative d'air      | 40% – 80%                                                      |
| Paramètres physiques         |                                                                |
| Dimension du plateau         | ø100 mm                                                        |
| Dimensions d'appareil        | 220x70x100 mm                                                  |
| Masse nette                  | 1,8 kg                                                         |



## Accessoires (Additional Fee)

Câbles RS 232, RS 485

## Software (Additional Fee)

• R Panel [WX-010-0187]

## Dimensions d'appareil

