



More information on the website  
radwag.com/tr/info,w1,K8G

# MPS.M.6300.R1 Tartım Modülü

WX-016-0344



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Teknik Veriler

| Metrolojik parametreler            |                                               |
|------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Maksimum yük [Max]                 | 6300 g                                        |
| Ön yük                             | 630 g                                         |
| Okuma içingruluđu [d]              | 10 mg                                         |
| Tekrarlanabilirlik                 | 8 mg                                          |
| Doğrusallık                        | ±20 mg                                        |
| Güç açıldıktan sonra ısınma süresi | 1 h                                           |
| Kararlılık süresi                  | 2 s                                           |
| Ayarlama                           | harici                                        |
| Konstrüksiyon                      |                                               |
| IP Sınıfı                          | IP 43                                         |
| Dava                               | aluminum                                      |
| Tartım kefesi                      | aluminum                                      |
| Haberleşme arayüzler               |                                               |
| Haberleşme arayüzü                 | RS232, max 115,2 kbps, Radwag ASCII protokolü |

| Elektrik parametreleri |                                                                |
|------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Güç kaynağı            | Adapter: 100 – 240V AC 50/60Hz 0,6A; 12V DC 1,2A Modul: 12V DC |
| Çevresel koşullar      |                                                                |
| Çalıştırma sıcaklığı   | +10 – +40 °C                                                   |
| Atmosferik nem         | 40% – 80%                                                      |
| Fiziksel parametreler  |                                                                |
| Tartım kefi boyutları  | ø100 mm                                                        |
| Cihaz boyutları        | 220x70x100 mm                                                  |
| Net ağırlık            | 1,8 kg                                                         |



## Aksesuarlar (Additional Fee)

RS 232, RS 485 Kabloları

## Yazılım (Additional Fee)

• R Panel [WX-010-0187]

## Cihaz boyutları

