



More information on the website
radwag.com/de/info,w1,K8L

Thermischer Drucker Zebra ZT 411



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Beschreibung

Der ZT411-RFID-On-Metal-Drucker von Zebra ist ideal für die On-Demand-Kennzeichnung von RFID-Gegenständen auf allen Oberflächen, einschließlich Metall. Der Drucker ist weltweit verfügbar und verfügt über ein 4,3-Zoll-Vollfarb-Touch-Display, auf dem der Status auf einen Blick angezeigt und schnelle Einstellungsänderungen vorgenommen werden können – einschließlich RFID. Er ist zwar für den Druck von Silverline-Etiketten mit einer Dicke von bis zu 1,5 mm optimiert, doch es können auch alle für den Standard ZT411 geeigneten Etiketten bedruckt werden.

Kompatibel mit

Multifunktionswaage rostfrei HX7 H
 Multifunktions- Auffahrwaage
 HX7.4N H rostfrei
 Multifunktions- Plattformwaage HX7.4C
 Multifunktionswaage Wasser- und säurebeständig HX7 HR
 Multifunktionswaage WPY
 Mikrowaage für Pipettenkalibrierung MYA 5Y.P
 Multifunktionswaage C32
 Waage mit hoher Auflösung rostfrei HY10.HRP.H
 Mikrowaage für Filterwägung MYA 5Y.F
 Multifunktions- Balkenwaagen aus Edelstahl HX7.4P2 H
 Multifunktionswaage TMX H rostfrei
 Waagen WLY für FPVO

Multifunktions- Bodeneinbauwaage aus Edelstahl HX7.4 H/Z
 Waagen WPY für FPVO
 Multifunktions- Plattformwaage
 HX7.4 H rostfrei
 Multifunktions- Balkenwaagen HX7.4P2
 Manueller Massekomparator WAY 5Y.KO
 Ultra-Mikrowaage UYA 5Y
 Waagen HY10.H für FPVO
 Präzisionswaage CY10
 Staubschutzschrank für Drucker
 Analysenwaage für Filter XA 5Y.F
 Präzisionswaage WLY
 Manueller Massekomparator APP 5Y.KO

Multifunktionswaage TMX
Multifunktions- Auffahrwaage
HX7.4N H.LD rostfrei
Kabel RS 232 (Waage – Drucker ZEBRA)
Dynamische Waagen DWT/RC/HYF
Wägeterminal PUE CY10
Multifunktionswaage CY10
Multifunktions- Palettenwaagen aus Edelstahl HX7.4P H
Multifunktionswaagen HY10
Multifunktionswaagen HY10 H rostfrei
Waage mit hoher Auflösung HY10.HRP
Waage mit hoher Auflösung PUE 7.1.HRP
Multifunktionswaage HX7

Manueller Massekomparator 5Y.PM.KB
Wägeterminal PUE C32
Wägeterminal PUE 7.1
Wägeterminal PUE HX7
Wägeterminal PUE 5
Manueller Massekomparator XA 5Y.KO
Manueller Massekomparator UYA 5Y.KO
Ultra-Mikrowaage für Filter UYA 5Y.F
Multifunktions- Palettenwaagen HX7.4P
Dynamische Waagen DWM
Rollenwaagen