



More information on the website  
[radwag.com/pl/info,w1,KAX](http://radwag.com/pl/info,w1,KAX)

# Platforma PL.150.HRP.EX

WX-009-0275



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

## Dane techniczne

Parametry metrologiczne	
Obciążenie maksymalne [Max]	150 kg
Obciążenie wstępne	30 kg
Dokładność odczytu [d]	1 g
Zakres tary	-150 kg
Powtarzalność	1,5 g
Liniowość	±3 g
Adiustacja	wewnętrzna (automatyczna)
Parametry fizyczne	
Długość przewodu	10 m
Wymiar szalki	500×400 mm
Wymiary opakowania	1000×800×307 mm
Masa netto	71,5 kg
Masa brutto	119 kg

Konstrukcja	
Stopień ochrony	IP 67
Certyfikacja ATEX	II 3G Ex ic IIB T4 Gc
Certyfikacja IECEx	Ex ic IIB T4 Gc
Konstrukcja	Stal malowana proszkowo St3S
Szalka	Stal nierdzewna AISI304
Interfejs komunikacyjny	
Interfejs	RS485
Parametry elektryczne	
Zasilanie	100 – 240 V AC 50/60 Hz
Warunki środowiskowe	
Temperatura pracy	+10 – +40 °C
Wilgotność względna powietrza	15% – 80%



## Akcesoria (Dodatkowo płatne)

Terminal wagowy PUE HX5.EX  
Zasilacz iskrobezpieczny do wagi EX do zasilania miernika PUE HX5.EX

Drukarki paragonowe

## Oprogramowanie (Dodatkowo płatne)

• MWMH Manager [WX-010-0103]  
• RADWAG Development Studio [WX-010-0104]

• RAD Key [WX-010-0005]

## Wymiary urządzenia



PL.16 - 32.HRP



PL.62-2000.HRP

Scale type	A1	A2	H
PL.(16-32).HRP	360	280	180±5
PL.(62-150).HRP	500	400	180±5
PL.150.2.HRP	500	500	180±5
PL.(150.1-300).HRP	800	600	180±5
PL.(300.1-1100).HRP	1000	800	180±5
PL.(2000).HRP	1250	1000	180±5

Dimensions in mm