



More information on the website  
radwag.com/tr/info,w1,KAX

# Yüksek Çözünürlüklü Platformlar PL.150.HRP.EX



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Teknik Veriler

Metrolojik parametreler	
Maksimum yük [Max]	150 kg
Ön yük	30 kg
Okuma içingruluđu [d]	1 g
Dara aralıđı	-150 kg
Tekrarlanabilirlik	1,5 g
Dođrusallık	±3 g
Ayarlama	dahili (otomatik)
Konstrüksiyon	
IP Sınıfı	IP 67
Konstrüksiyon	toz kaplı çelik St3S
Tartım kefesi	Paslanmaz çelik AISI304
Sertifikasyon ATEX	II 3G Ex ic IIB T4 Gc
Sertifikasyon IECEx	Ex ic IIB T4 Gc

<b>Haberleşme arayüzler</b>	
Haberleşme arayüzü	RS485
<b>Elektrik parametreleri</b>	
Güç kaynağı	100 – 240 V AC 50/60 Hz
<b>Çevresel koşullar</b>	
Çalıştırma sıcaklığı	+10 ÷ +40 °C
Atmosferik nem	15% ÷ 80%
<b>Fiziksel parametreler</b>	
Tartım kefesi boyutları	500×400 mm
Ambalaj boyutları	1000×800×307 mm
Net ağırlık	71,5 kg
Brüt ağırlık	119 kg



## Aksesuarlar

PUE HX5.EX tartım terminali  
Terazi için tasarlanmış kendinden korumalı güç kaynağı

Fiş yazıcı

## Yazılım

• MWMH Manager [WX-010-0103]  
• RADWAG Development Studio [WX-010-0104]

• RAD Key [WX-010-0005]

## Cihaz boyutları



PL.16 - 32.HRP



PL.62-2000.HRP

Scale type	A1	A2	H
PL.(16-32).HRP	360	280	180±5
PL.(62-150).HRP	500	400	180±5
PL.150.2.HRP	500	500	180±5
PL.(150.1-300).HRP	800	600	180±5
PL.(300.1-1100).HRP	1000	800	180±5
PL.(2000).HRP	1250	1000	180±5

Dimensions in mm