



More information on the website
radwag.com/br/info,w1,KGL

Leitor de código de barras PD9630-SRK1

WX-006-0054



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Ficha Técnica

Construção	
Classe de proteção	IP 65
Interface de comunicação	
Interface de comunicação	USB
Condições ambientais	
Temperatura de operação	-20 – +50 °C
Temperatura de armazenamento	-40 – +70 °C
Parâmetros físicos	
Dimensões cilíndrico dispositivo	190×140×79 mm
Resistência à queda [m]:	2
Códigos de barras operados:	1D, 2D, Postal
Tecnologia de leitura:	Imager 2D
Contraste de código necessário [%]:	15

Parâmetros metrológicos

Umidade ambiente permitida [%]:

0 % – 95 %

Compatível com (Additional Fee)

Microbalança XA 5Y.M.A

Microbalança XA 5Y.M