



More information on the website  
[radwag.com/de/info,w1,KHE](https://radwag.com/de/info,w1,KHE)

## Kabel P0259.5



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Beschreibung

Kabel RS-232: Waage (Terminal PUE C/31/H) - Computer

Kabellängen: 5 m Optionale Kabellängen (kostenpflichtig): 2 m oder 10 m

Passend für:

Waagen mit TerminalPUE H315 Waagen mit TerminalPUE H315/Z TerminalPUE H315 TerminalPUE H315/Z

## Kompatibel mit

Wasser- und säurebeständige Plattformwaage  
H315 HR  
Plattformwaage  
H315 4H rostfrei  
Balkenwaagen aus Edelstahl H315 4P2.H  
Wasserdichte Plattformwaage H315 H  
Bodeneinbauwaage aus Edelstahl H315.4 H/Z  
Auffahrwaage  
H315 4N.H rostfrei

Auffahrwaage  
H315 4N.H.LD rostfrei  
Rohrbahnwaagen  
H315 2K  
Palettenwaagen aus Edelstahl H315 4P.H  
Viehwaagen H315 4I.S  
Viehwaagen aus Edelstahl H315 4I.H  
Rohrbahnwaagen aus Edelstahl H315