



More information on the website
radwag.com/de/info,w1,KHE

Kabel P0259.5



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Beschreibung

Kabel RS-232: Waage (Terminal PUE C/31/H) - Computer

Kabellängen: 5 m Optionale Kabellängen (kostenpflichtig): 2 m oder 10 m

Passend für:

Waagen mit TerminalPUE H315 Waagen mit TerminalPUE H315/Z TerminalPUE H315 TerminalPUE H315/Z

Kompatibel mit

Wasser- und säurebeständige Plattformwaage
H315 HR
Plattformwaage
H315 4H rostfrei
Balkenwaagen aus Edelstahl H315 4P2.H
Wasserdichte Plattformwaage H315 H
Bodeneinbauwaage aus Edelstahl H315.4 H/Z
Auffahrwaage
H315 4N.H rostfrei

Auffahrwaage
H315 4N.H.LD rostfrei
Rohrbahnwaagen
H315 2K
Palettenwaagen aus Edelstahl H315 4P.H
Viehwaagen H315 4I.S
Viehwaagen aus Edelstahl H315 4I.H
Rohrbahnwaagen aus Edelstahl H315