



More information on the website
radwag.com/es/info,w1,K06

PT0020 Cable



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Descripción

RS 232 cable for connecting a balance/scale (PUE H315, PUE 5 indicator) to a computer.

Standard cable length: 2m Customized cable length (extra charge): 5 or 10m

Compatible with:

Scales operated by means of PUE 5.15 (5.19) terminal Scales operated by means of PUE H315 terminal PUE 5.15 (5.19) terminal PUE H315 terminal

Trabaja con

Báscula de plataforma impermeable H315 HR
Báscula multifuncional inoxidable HX7 H
Báscula con rampa Multifuncionale inoxidable HX7.4N H
Báscula multifuncionale de plataforma HX7.4C
Báscula multifuncional HX7 HR
Balanza de alta resolución inoxidables HY10.HRP.H
Básculas multifuncionales de patines inoxidables HX7.4P2 H
Báscula multifuncionale inoxidable TMX H

Báscula multifuncional HX7
Báscula multifuncionale de plataforma inoxidable hundidas HX7.4 H/Z
Báscula con rampa inoxidables H315 4N.H.LD
Báscula multifuncionale de plataforma inoxidable HX7.4 H
Básculas multifuncionales de patines HX7.4P2
Balanza HY10.H para CCE
Báscula de plataforma H315 4C

Báscula multifuncional TMX
Báscula de plataforma inoxidable H315 4H
Básculas de patines inoxidables H315 4P2.H
Báscula con rampa Multifuncionale inoxidables HX7.4N H.LD
Balanzas dinámicas DWT/RC/HYF
Báscula de plataforma impermeable H315 H
Básculas multifuncionales para paletas inoxidables HX7.4P H
Báscula multifuncional HY10
Módulos de comunicación
Báscula multifuncionale inoxidable HY10 H
Báscula de plataforma inoxidables hundidas H315.4 H/Z
Báscula con rampa inoxidables H315 4N.H
Balanza de alta resolucion HY10.HRP

Básculas de carriles H315 2K
Básculas para paletas inoxidables H315 4P.H
Balanzas para ganado H315 4I.S
Terminal de pesaje PUE HX7
Terminal de pesaje PUE 5
Balanzas dinámicas DWR/H
Balanzas para ganado inoxidables H315 4I.H
Balanzas dinámicas DWM H2
Terminal de pesaje PUE H315
Básculas multifuncionales para paletas HX7.4P
Balanzas dinámicas DWM
Balanzas dinámicas DWT/RC/HY
Balanzas de rodillos
Básculas de carriles inoxidables H315