



More information on the website  
[radwag.com/ja/info,w1,K06](http://radwag.com/ja/info,w1,K06)

## PT0020 ケーブル

WX-013-0031



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### 概要

RS232ケーブル：スケール（PUE H315、PUE 5インジケーター） - コンピューター接続用

標準ケーブル長: 2 m カスタマイズ可能な長さ（追加料金）: 5 m, 10 m

対応機器：

PUE 5.15（5.19）ターミナル対応の天秤 PUE 5.15（5.19）ターミナル PUE H315ターミナル対応の天秤 PUE H315ターミナル

### 互換性あり (Additional Fee)

H315 HR 防水型プラットフォームスケール  
HX7 H ステンレス製多機能はかり  
HX7.4N H 多機能ステンレス製ランプスケール  
HX7.4C 多機能プラットフォームスケール  
HX7 HR 多機能はかり  
HY10.HRP.H ステンレス製高分解能はかり  
HX7.4P2 H 多機能ステンレス製ビームスケール  
TMX H ステンレス製多機能はかり

HX7 多機能はかり  
HX7.4 H/Z  
多機能ステンレス製プラットフォームスケール（ピットタイプ）  
H315 4N.H.LD ステンレス製ランプスケール  
HX7.4 H 多機能ステンレス製プラットフォームスケール  
HX7.4P2 多機能ビームスケール  
PGC用HY10.Hスケール  
H315 4C プラットフォームスケール

TMX 多機能はかり  
H315 4H ステンレス製プラットフォームスケール  
H315 4P2.H ステンレス製ビームスケール  
HX7.4N H.LD 多機能ステンレス製ランプスケール  
DWT/RC/HYF 重量チェッカー  
H315 H 防水型プラットフォームスケール  
HX7.4P H 多機能ステンレス製パレットスケール  
HY10 多機能はかり  
通信モジュール  
HY10 H ステンレス製多機能はかり  
H315.4 H/Z  
ステンレス製プラットフォームスケール、ピットバージョン  
H315 4N.H ステンレス製ランプスケール  
HY10.HRP 高分解能はかり

H315 2K オーバーヘッドトラックスケール  
H315 4P.H ステンレス製パレットスケール  
H315 4I.S 家畜用はかり  
PUE HX7 計量ターミナル  
PUE 5 計量ターミナル  
DWR/H 重量チェッカー  
H315 4I.H ステンレス製家畜用はかり  
DWM H2 重量チェッカー  
PUE H315 計量ターミナル  
HX7.4P 多機能パレットスケール  
DWM 重量チェッカー  
DWT/RC/HY 重量チェッカー  
ローラースケール  
H315 ステンレス製オーバーヘッドトラックスケール