



More information on the website
radwag.com/pl/info,w1,K06

Przewód PT0020

WX-013-0031



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Opis

Przewód RS 232: waga (miernik PUE H315, PUE 5) - komputer

Standardowa długość przewodu: 2 m Opcjonalna długość przewodu (za dopłatą): 5 m lub 10 m

Pasuje do:

Wagi z terminalem PUE 5.15 (5.19) Wagi z terminalem PUE H315 Terminal PUE 5.15 (5.19) Miernik PUE H315

Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Waga platformowa wodo i kwasoodporna H315 HR
Waga wielofunkcyjna nierdzewna HX7 H
Wielofunkcyjna waga najazdowa nierdzewna HX7.4N H
Wielofunkcyjna waga platformowa HX7.4C
Waga wielofunkcyjna wodo i kwasoodporna HX7 HR

Waga najazdowa nierdzewna H315 4N.H.LD
Wielofunkcyjna waga platformowa nierdzewna HX7.4 H
Wielofunkcyjne wagi płozowe HX7.4P2
Wagi HY10.H do KTP
Wagi dynamiczne DWM/HPW

Waga nierdzewna wysokiej rozdzielczości HY10.HRP.H
Wielofunkcyjne wagi płozowe nierdzewne HX7.4P2 H
Waga wielofunkcyjna nierdzewna TMX H
Waga wielofunkcyjna TMX
Waga platformowa nierdzewna H315 4H
Wagi płozowe nierdzewne H315 4P2.H
Wielofunkcyjna waga najazdowa nierdzewna HX7.4N H.LD
Waga platformowa wodoodporna H315 H
Wielofunkcyjne wagi paletowe nierdzewne HX7.4P H
Waga wielofunkcyjna HY10
Moduły komunikacyjne
Waga wielofunkcyjna nierdzewna HY10 H
Waga platformowa nierdzewna zagłębiana H315.4 H/Z
Waga najazdowa nierdzewna H315 4N.H
Waga wysokiej rozdzielczości HY10.HRP
Waga wielofunkcyjna HX7
Wielofunkcyjna waga platformowa nierdzewna zagłębiana HX7.4 H/Z

Waga platformowa H315 4C
Wagi kolejkowe H315 2K
Wagi paletowe nierdzewne H315 4P.H
Terminal wagowy PUE HX7
Terminal wagowy PUE 5
Wagi dynamiczne DWR/H
Wagi dynamiczne DWT/RC/HYF
Wagi kontrolne do dużych ładunków
Wagi dynamiczne DWM H2
Terminal wagowy PUE H315
Wielofunkcyjne wagi paletowe HX7.4P
Wagi dynamiczne DWM
Wagi dynamiczne DWT/RC/HY
Wagi rolkowe
Wagi kolejkowe nierdzewne H315 2K
Wagi kolejkowe