



More information on the website  
[radwag.com/pl/info,w1,K06](http://radwag.com/pl/info,w1,K06)

## Przewód PT0020



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

## Opis

Przewód RS 232: waga (miernik PUE H315, PUE 5) - komputer

Standardowa długość przewodu: 2 m Opcjonalna długość przewodu (za dopłatą): 5 m lub 10 m

Pasuje do:

Wagi z terminalem PUE 5.15 (5.19) Wagi z terminalem PUE H315 Terminal PUE 5.15 (5.19) Miernik PUE H315

## Pasuje do

Waga platformowa wodo i kwasoodporna H315 HR  
 Waga wielofunkcyjna nierdzewna HX7 H  
 Wielofunkcyjna waga najazdowa nierdzewna HX7.4N H  
 Wielofunkcyjna waga platformowa HX7.4C  
 Waga wielofunkcyjna wodo i kwasoodporna HX7 HR  
 Waga nierdzewna wysokiej rozdzielczości HY10.HRP.H  
 Wielofunkcyjne wagi płozowe nierdzewne HX7.4P2 H  
 Waga wielofunkcyjna nierdzewna TMX H  
 Waga wielofunkcyjna TMX

Waga wielofunkcyjna HX7  
 Wielofunkcyjna waga platformowa nierdzewna zagłębiana HX7.4 H/Z  
 Waga najazdowa nierdzewna H315 4N.H.LD  
 Wielofunkcyjna waga platformowa nierdzewna HX7.4 H  
 Wielofunkcyjne wagi płozowe HX7.4P2  
 Wagi HY10.H do KTP  
 Waga platformowa H315 4C  
 Wagi kolejkowe H315 2K  
 Wagi paletowe nierdzewne H315 4P.H

Waga platformowa nierdzewna H315 4H  
Wagi płozowe nierdzewne H315 4P2.H  
Wielofunkcyjna waga najazdowa nierdzewna HX7.4N H.LD  
Wagi dynamiczne DWT/RC/HYF  
Waga platformowa wodoodporna H315 H  
Wielofunkcyjne wagi paletowe nierdzewne HX7.4P H  
Waga wielofunkcyjna HY10  
Moduły komunikacyjne  
Waga wielofunkcyjna nierdzewna HY10 H  
Waga platformowa nierdzewna zagłębiana H315.4 H/Z  
Waga najazdowa nierdzewna H315 4N.H  
Waga wysokiej rozdzielczości HY10.HRP

Wagi inwentarzowe H315 4I.S  
Terminal wagowy PUE HX7  
Terminal wagowy PUE 5  
Wagi dynamiczne DWR/H  
Wagi inwentarzowe nierdzewne H315 4I.H  
Wagi dynamiczne DWM H2  
Terminal wagowy PUE H315  
Wielofunkcyjne wagi paletowe HX7.4P  
Wagi dynamiczne DWM  
Wagi dynamiczne DWT/RC/HY  
Wagi rolkowe  
Wagi kolejkowe nierdzewne H315