



More information on the website  
[radwag.com/de/info,w1,KRZ](https://radwag.com/de/info,w1,KRZ)

## Antivibrationstisch lackiert SAL/C



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Technische Daten

Konstruktion	
Konstruktion	pulverbeschichteter Stahl St3S
Wägebereich	40 kg
Physikalische Parameter	
Verpackungsgröße	820×711×816 mm
Nettogewicht	61 kg
Bruttogewicht	72,5 kg
Länge	770 mm
Breite	680 mm
Höhe	815±10 mm

### Kompatibel mit

Feuchtebestimmer MA X7.IC.A  
 Wägemodule MU YA  
 Wägemodule MAS1  
 Feuchtebestimmer MA 5Y

Wägemodule MPS  
 Präzisionswaage C32.PM  
 Feuchtebestimmer MA X7.A  
 Feuchtebestimmer MA 5Y.IC

## Abmessungen des Geräts

SAL/C

