



More information on the website
radwag.com/it/info,w1,KRZ

Tavolo antivibrante SAL / C – con struttura in acciaio dolce



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Foglio di calcolo

Costruzione	
Costruzione	mild steel St3S
Load-bearing capacity	40 kg
Parametri fisici	
Dimensioni del pacco	820×711×816 mm
Peso netto	61 kg
Peso lordo	72,5 kg
Lunghezza	770 mm
Larghezza	680 mm
Altezza	815±10 mm

Compatibile con

Termobilance MA X7.IC.A
 Moduli MUYA
 Moduli MAS1
 Termobilance MA 5Y

Moduli MPS
 Bilance di precisione C32.PM
 Termobilance MA X7.A
 Termobilance MA 5Y.IC

Device dimensions

SAL/C

