



More information on the website  
[radwag.com/it/info,w1,KRZ](http://radwag.com/it/info,w1,KRZ)

## Tavolo antivibrante SAL / C – con struttura in acciaio dolce



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Specifiche

Costruzione	
Costruzione	mild steel St3S
Load-bearing capacity	40 kg
Parametri fisici	
Dimensioni del pacco	820×711×816 mm
Peso netto	61 kg
Peso lordo	72,5 kg
Lunghezza	770 mm
Larghezza	680 mm
Altezza	815±10 mm

### Compatibile con

Termobilancia MA X7.IC.A  
 Moduli MUYA  
 Moduli MAS1  
 Termobilancia MA 5Y

Moduli MPS  
 Bilancia di precisione C32.PM  
 Termobilancia MA X7.A  
 Termobilancia MA 5Y.IC

## Device dimensions

SAL/C

