



More information on the website
radwag.com/br/info,w1,KZVYM

Comparadores de massa automático AKM-2.50.5Y

WL-411-0014



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Ficha Técnica

Parâmetros metrológicos	
Faixa de calibração E1	20 – 50 kg
Faixa de calibração E2	5 – 50 kg
Faixa de calibração F1	5 – 50 kg
Faixa de calibração F2	5 – 50 kg
Faixa de calibração M1	-
Faixa de calibração M2	-
Capacidade máxima [máx]	51 kg
Resolução [d]	1 mg
Repetibilidade padrão [Máx.]	2 mg
Repetibilidade permitida	3 mg
Excentricidade (carga testada)	0 mg
Faixa de compensação elétrica	0 g – +51 kg
Tempo de estabilização	30 s
Ajuste	externo, a partir cilíndrico nível da balança

Parâmetros físicos	
Display	10" Rastreabilidade de amostras com tela touchscreen capacitiva for working with laboratory gloves
Dimensões cilíndrico prato de pesagem	ø100 mm
Dimensões cilíndrico dispositivo de pesagem	1050×650×1150 mm
Dimensões cilíndrico dispositivo de controle	249×170×72 mm
Dimensões da embalagem	1770×900×1100 mm
Peso líquido	260 kg
Peso líquido	260 kg
Peso bruto	380 kg
Peso bruto	380 kg
Pesos suplementares internos	-
Pesos suplementares externos	-
Interface de comunicação	
Interface de comunicação	2×USB-A, USB-C, RS 232 (COM3), HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
Parâmetros elétricos	
Fonte de alimentação	100 – 240 V AC 50/60 Hz
Condições ambientais	
Temperatura de operação	+15 – +30 °C
Taxa de mudança de temperatura operacional	±0,5 °C / 12 h (±0,3 °C / 4 h)
Umidade relativa	40% – 60%
Taxa de mudança de umidade relativa	±5% / 12 h (3% / 4 h)

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.





Acessórios (Additional Fee)

Etiquetas RFID
Capa protetora para balanças
Leitores de código de barras
RS 232, RS 485 cabos

Sistema THBR 2.0 - Monitoramento das condições ambientais
Impressora de recibos
Leitor de impressão digital
Módulos adicionais

Dimensões do dispositivo



AKM-2