



More information on the website
radwag.com/tr/info,w1,KZVYM

AKM-2.50.5Y Otomatik Kütüle Karşılaştırıcısı



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Teknik Veriler

| Metrolojik parametreler | |
|---------------------------------------|---------------|
| E1 | 20 kg ÷ 50 kg |
| E2 | 5 kg ÷ 50 kg |
| F1 | 5 kg ÷ 50 kg |
| F2 | 5 kg ÷ 50 kg |
| M1 | - |
| M2 | - |
| Maksimum yük [Max] | 51 kg |
| Okuma içinğruluđu [d] | 1 mg |
| Standard repeatability (load ≤ 20 kg) | 1,5 mg |
| Standart tekrarlanabilirlik [Max] | 2 mg |
| Permissible repeatability | 3 mg |
| Eksantriklik (test edilmiş yük) | 0 mg |
| Elektrik kompanzasyon aralığı | 0 g ÷ 50,5 kg |
| Kararlılık süresi | 30 s |
| Ayarlama | harici |

| Fiziksel parametreler | |
|--------------------------------|--|
| Display | 10" grafik renkli dokunmatik |
| Tartım kefesi boyutları | ø100 mm |
| Weighing device dimensions | 1050×650×1150 mm |
| Kontrol cihazı boyutları | 249×170×72 mm |
| Ambalaj boyutları | 1770×900×1100 mm |
| Net ağırlık | 260 kg |
| Net ağırlık | 260 kg |
| Brüt ağırlık | 380 kg |
| Brüt ağırlık | 380 kg |
| Dahili ek ağırlıklar | - |
| Harici ek ağırlıklar | - |
| Haberleşme arayüzler | |
| Haberleşme arayüzü | 2×USB-A, USB-C, HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot |
| Elektrik parametreleri | |
| Güç kaynağı | 100 – 240 V AC 50/60 Hz |
| Çevresel koşullar | |
| Çalıştırma sıcaklığı | +15 ÷ +30 °C |
| Çalışma sıcaklığı değişim hızı | ±0,5°C/12h (±0,3°C/4h) |
| Atmosferik nem | 40% – 60% |
| Atmosferik nem değişim hızı | ±5%/12h (3%/4h) |

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Aksesuarlar

RFID etiketleri
Ek modüller
Koruyucu kapak
Barkod okuyucu
RS 232, RS 485 cables


THBR 2.0 sistemi - Çevre koşullarının izlenmesi
Fiş yazıcı
Parmak izi okuyucu
RS 232, RS 485 Kabloları
Kablolar RS 232 (Teraziler - Yazıcı)

Yazılım

• RAD Key [WX-010-0005]
• RMCS System Kalibrasyon Süreci Ağ Yönetimi [WX-010-0048]

• RMCS Lite [WX-010-0164]

Cihaz boyutları



AKM-2