



More information on the website  
radwag.com/tr/info,w1,KZVYM

# AKM-2.50.5Y Otomatik Kütle Karşılaştırıcısı



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Teknik Veriler

Metrolojik parametreler	
E1	20 kg ÷ 50 kg
E2	5 kg ÷ 50 kg
F1	5 kg ÷ 50 kg
F2	5 kg ÷ 50 kg
M1	-
M2	-
Maksimum yük [Max]	51 kg
Okuma içinçruluđu [d]	1 mg
Standard repeatability (load ≤ 20 kg)	1,5 mg
Standart tekrarlanabilirlik [Max]	2 mg
Permissible repeatability	3 mg
Eksantriklik (test edilmiş yük)	0 mg
Elektrik kompanzasyon aralığı	0 g ÷ 50,5 kg
Kararlılık süresi	30 s
Ayarlama	harici

Fiziksel parametreler	
Display	10" grafik renkli dokunmatik
Tartım kefesi boyutları	ø100 mm
Weighing device dimensions	1050×650×1150 mm
Kontrol cihazı boyutları	249×170×72 mm
Ambalaj boyutları	1770×900×1100 mm
Net ağırlık	260 kg
Net ağırlık	260 kg
Brüt ağırlık	380 kg
Brüt ağırlık	380 kg
Dahili ek ağırlıklar	-
Harici ek ağırlıklar	-
Haberleşme arayüzler	
Haberleşme arayüzü	2×USB-A, USB-C, HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
Elektrik parametreleri	
Güç kaynağı	100 – 240 V AC 50/60 Hz
Çevresel koşullar	
Çalıştırma sıcaklığı	+15 ÷ +30 °C
Çalışma sıcaklığı değişim hızı	±0,5°C/12h (±0,3°C/4h)
Atmosferik nem	40% ÷ 60%
Atmosferik nem değişim hızı	±5%/12h (3%/4h)

\* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



## Aksesuarlar

RFID etiketleri  
Ek modüller  
Koruyucu kapak  
Barkod okuyucu  
RS 232, RS 485 cables



THBR 2.0 sistemi - Çevre koşullarının izlenmesi  
Fiş yazıcı  
Parmak izi okuyucu  
RS 232, RS 485 Kabloları  
Kablolar RS 232 (Teraziler - Yazıcı)

## Yazılım

• RAD Key [WX-010-0005]  
• RMCS System Kalibrasyon Süreci Ağ Yönetimi [WX-010-0048]

• RMCS Lite [WX-010-0164]

## Cihaz boyutları



AKM-2