



More information on the website
radwag.com/es/info,w1,L5U

PM02.EX-1-2 fuente de alimentación con seguridad intrínseca para balanzas EX



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Datos técnicos

Construcción	
Grado de protección	IP66 / IP68
Chasis	Acero inoxidable
Certificación ATEX	II 2G Ex eb mb [ib] IIC T4 Gb II 2D Ex tb [ib] IIIC T70°C Db
Trabajando en zonas	1, 2 (gases); 21, 22 (polvos)
Parámetros eléctricos	
Alimentación	100 – 240 V AC 50/60 Hz
Consumo máximo de potencia	15 W
Condiciones ambientales	
Temperatura de trabajo	-20 ÷ +40 °C
Temperatura de almacenamiento	-20 ÷ +60 °C
Humedad relativa de aire	10% ÷ 85% RH sin condensación
Parámetros físicos	
Dimensiones de aparato	216×174×64 mm






Trabaja con

Plataformas de acero inoxidable HRP EX.H
Plataformas pintadas de polvo HRP

Plataformas de acero inoxidable HRP.H
Plataformas pintadas de polvo HRP EX

Dimensiones de aparato



PM01.EX