



More information on the website  
radwag.com/ja/info,w1,L5U

## PM02.EX-1-2 防爆電源 – EXスケール用

WX-004-0257



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### データシート

物理的パラメータ	
ケーブル長	3 m
デバイスの寸法	216×174×64 mm
工事中	
保護クラス	IP 66 / 68
ATEX認証	II 2G Ex eb mb [ib] IIC T4 Gb II 2D Ex tb [ib] IIIC T70°C Db
ハウジング	亜鉛メッキ
ゾーンでの作業	1, 2 (石); 21, 22 (テーブル)
電気的パラメータ	
電源	100 – 240 V AC 50/60 Hz
消費電力 max.	15 W
環境条件	
動作温度	-20 – +40 °C
保管温度	-20 – +60 °C
相対湿度	10% – 85% RH 最大距離






## 互換性あり (Additional Fee)

ステンレス製HRP EX.Hプラットフォーム  
HRP プラットフォームスケール 高ひょう量モデル

ステンレス製HRP.Hプラットフォーム  
HRP EX プラットフォームスケール 高ひょう量モデル

## デバイスの寸法



PM01.EX