



More information on the website  
radwag.com/tr/info,w1,L7E

## 5Y.15.PM Hassas Teraziler



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Fonksiyonlar

- Autotest
- Dosing
- Percent Weighing
- Parts counting
- Peak hold
- Formulation
- Newton unit measurement
- Statistics
- Checkweighing
- IR sensors
- Under-pan weighing
- GLP Procedures
- Animal weighing
- Pipettes Calibration
- Air density correction
- Density determination
- Differential weighing
- Ambient conditions monitoring
- Statistical Quality Control
- Packaged Goods Control
- ALIBI Memory
- Wi-Fi

### Teknik Veriler

#### Metrolojik parametreler

Maksimum yük [Max]	15 kg
Minimum yük [Min]	-

Metrolojik parametreler	
Okuma için ğruluđu [d]	0,01 g
Yasallařtırma birimi [e]	-
Dara aralıđı	-15 kg
Minimum ađırlık (USP)	8,2 g
Minimum ađırlık (U=1%,k=2)	0,82 g
Tekrarlanabilirlik (Max)	0,012 g
Duřuk yuğte tekrarlanabilirlik	0,004 g
Dođrusallık	±0,03 g
Kararlılık sũresi	1 s
Ayarlama	dahili (otomatik)
OIML sınıfı	-
Fiziksel parametreler	
Tesviye sistemi	yarı otomatik – LevelSENSING
Display	10" grafik renkli dokunmatik
Tartım kefi boyutları	200×185 mm
Ambalaj boyutları	520×520×280 mm
Net ađırlık	12 kg
Brũt ađırlık	14,2 kg
Konstrũksiyon	
IP Sınıfı	IP 43
Haberleřme arayũzler	
Haberleřme arayũzũ	2×USB-A, USB-C, HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
Elektrik parametreleri	
Gũç kaynađı	Adapter: 100 – 240V AC 50/60Hz 1A; 15V DC 2,4A Teraziler: 12 – 15V DC 1,6A max; 10–19W*
Çevresel kořullar	
Çalıřtırma sıcaklıđı	+10 – +40 °C

**Tekrarlanabilirlik**, kũtle standardının 10 yerleřtirmesinin standart sapması olarak ifade edilir.

**Kararlılık sũresi** dıř kořullara ve kefiye yũk yerleřtirme dinamiklerine bađlıdır; FAST profili iin belirtilmiřtir.

\*Gũç tũketimi terminal yapılandırmasına ve bađlı harici cihazların sayısına ve tũrũne bađlıdır.

\* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



## Aksesuarlar

MediaBox  
RFID etiketleri  
Antivibrasyon masaları  
Gũç adaptũrũ  
Ek modũller  
Profesyonel tartım masaları  
Koruyucu kapak  
Barkod okuyucu

Panel altı tartım  
RS 232, RS 485 cables  
RS 232, RS 485 Kabloları  
Koruyucu kapak  
Tartım terminalleri iin tutucular  
Fiř yazıcı  
Parmak izi okuyucu  
RS 232 – USB Converter

## Yazılım

- E2R Tartım [WX-010-0099]
- Etiket Editörü R02 [WX-010-0094]
- Terazi Editörü - EWAG 2.1 [WX-010-0173]
- E2R Tartı Kayıtları [WX-010-0038]
- RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]

## Cihaz boyutları

