



Comparador automático de masa de vacío AVK 1000.5Y.LLS



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Datos técnicos

Parámetros metrológicos	
E1 Rango de calibración	100 g ÷ 1 kg
E2 Rango de calibración	100 g ÷ 1 kg
F1 Rango de calibración	100 g ÷ 1 kg
F2 Rango de calibración	100 g ÷ 1 kg
Maxima capacidad [Max]	1002 g
Legibilidad [d]	0,1 µg
Repetibilidad estándar [5% Máx.]	0,4 µg
Repetibilidad estándar [Máx.]	0,5 µg
Repetibilidad permitida	1 µg
Rango de compensación eléctrica	-1 g ÷ +2 g
Tiempo de estabilización	60 s
Calibración	externa
Parámetros físicos	
Pantalla	10" gráfico color pantalla táctil
Almacén de pesas	6

Parámetros físicos	
Dimensión de platillo	ø100 mm
Dimensiones de la cámara de vacío	965×745×1150 mm
Rango de presión en la cámara de vacío	10 ⁽⁻⁶⁾ mbar
Dimensiones de los objetos para la comparación	cilíndrico ø (22-95)×110; esférico ø (40-100) mm
Dimensiones de la unidad de pesaje	965×745×1700 mm
Dimensiones de la unidad de control	249×170×72 mm
Masa neta sin mesa	250 kg
Masa neta con mesa	650 kg
Pesas de lastre exteriores	500 g, 800 g, 900 g
Interface de comunicación	
Conectividad	2×USB-A, USB-C, HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
Parámetros eléctricos	
Alimentación	100 – 240 V AC 50/60 Hz
Condiciones ambientales	
Temperatura de trabajo	+15 ÷ +30 °C
Ritmo de cambios de temperatura de trabajo	±0,1°C/12h
Humedad relativa de aire	45% ÷ 60%

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Accesorios

Etiqueta RFID
Módulos adicionales
Protecciones de seguridad
Escáner de códigos de barra
Cables RS 232, RS 485

THBR 2.0 - Indicador de condiciones de ambiente
Impresoras de recibos
Lector de huellas dactilares
Cables RS 232, RS 485
Cables RS 232 (Bascula a Impresora)

Programas

• RMCS Lite [WX-010-0164]

• RMCS System Network Management of Calibration Process [WX-010-0048]

Dimensiones de aparato

