



More information on the website  
radwag.com/pl/info,w1,LK8

# Waga precyzyjna 5Y.25.PM

WL-224-0004



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

## Funkcje

- |   |  |   |   |
|---|--|---|---|
|  Autotest                        |  Dozowanie                          |  Odchyłki procentowe           |  Liczenie sztuk                |
|  Zatrząsk maksymalnego wskazania |  Receptury                          |  Pomiar w Newtonach            |  Statystyka                    |
|  Doważanie                       |  Sensory podczerwieni               |  Ważenie podsalkowe            |  Procedury GLP                 |
|  Ważenie zwierząt                |  Kalibracja pipet                   |  Korekcja gęstości powietrza   |  Wyznaczanie gęstości          |
|  Ważenie różnicowe               |  Monitoring warunków środowiskowych |  Statystyczna kontrola jakości |  Kontrola Towarów Paczkowanych |
|  Pamięć ALIBI                    |  Wi-Fi                              |   |   |

## Dane techniczne

### Parametry metrologiczne

Obciążenie maksymalne [Max]	25 kg
Obciążenie minimalne [Min]	5 g

Parametry metrologiczne	
Obciążenie wstępne	2,5 kg
Dokładność odczytu [d]	0,1 g
Działka legalizacyjna [e]	1 g
Zakres tary	-25 kg
Powtarzalność standardowa [5% Max]	0,04 g
Powtarzalność standardowa [Max]	0,1 g
Minimalna naważka USP	82 g
Minimalna naważka (U=1%,k=2)	8,2 g
Liniowość	±0,3 g
Czas stabilizacji	1 s
Adiustacja	wewnętrzna (automatyczna)
Klasa dokładności OIML	II
Parametry fizyczne	
System poziomowania	półautomatyczny – LevelSENSING
Wyświetlacz	10" graficzny kolorowy dotykowy
Elementy zestawu	Waga precyzyjna, szalka, pokrowiec, zasilacz sieciowy.
Wymiar szalki	350×260 mm
Wymiary opakowania	520×520×280 mm
Masa netto	12 kg
Masa brutto	14,2 kg
Konstrukcja	
Stopień ochrony	IP 43
Interfejs komunikacyjny	
Interfejs	2×USB-A, USB-C, RS 232 (COM3), HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
Parametry elektryczne	
Zasilanie	Adapter: 100 – 240V AC 50/60Hz 1A; 15V DC 2,4A Waga: 12 – 15V DC 1,6A max; 10–19W*
Warunki środowiskowe	
Temperatura pracy	+10 – +40 °C

**Powtarzalność** wyrażona jest jako odchylenie standardowe z 10-ciu postawień wzorca masy.

**Czas stabilizacji** zależy od warunków zewnętrznych i dynamiki umieszczania ładunku na szalce; określony dla profilu FAST.

\*Pobór mocy zależy od konfiguracji terminala oraz ilości i rodzaju podłączonych urządzeń zewnętrznych.

**Obciążenie wstępne** – wartość równa ±10% obciążenia maksymalnego [Max] wagi legalizowanej. Istnieje możliwość uruchomienia wagi z masą położoną na szalce równą maksymalnej wartości obciążenia wstępnego.

\* Wi-Fi® jest zarejestrowanym znakiem towarowym będącym własnością Wi-Fi® Alliance.



Weryfikacja dodatkowo płatna



## Akcesoria (Dodatkowo płatne)

MediaBox

Ważenie podszalkowe

Tagi RFID  
Stoły antywibracyjne  
Zasilacze  
Moduły dodatkowe  
Profesjonalne stanowiska wagowe  
Osłonki ochronne do wag  
Skanery kodów kreskowych  
Walizki transportowe do wag

Przewody RS 232, RS 485  
Przewody RS 232, RS 485  
Osłonki ochronne do wag  
Uchwyty do terminali wagowych  
Drukarki paragonowe  
Czytnik linii papilarnych  
Konwerter RS 232 - USB

## Oprogramowanie (Dodatkowo płatne)

- E2R Ważenia [WX-010-0099]
- Edytor etykiet R02 [WX-010-0094]
- Edytor wag 2.1 [WX-010-0173]
- E2R Ewidencja [WX-010-0038]
- RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]

## Wymiary urządzenia

