



More information on the website
radwag.com/tr/info,w1,LK8

5Y.25.PM Hassas Teraziler



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Fonksiyonlar



Autotest



Dosing



Percent Weighing



Parts counting



Peak hold



Formulation



Newton unit
measurement



Statistics



Checkweighing



IR sensors



Under-pan weighing



GLP Procedures



Animal weighing



Pipettes Calibration



Air density correction



Density determination



Differential weighing



Ambient conditions
monitoring



Statistical Quality Control



Packaged Goods Control



ALIBI Memory



Wi-Fi

Teknik Veriler

Metrolojik parametreler

Maksimum yük [Max]	25 kg
Minimum yük [Min]	5 g

Metrolojik parametreler	
Okuma için ğruluđu [d]	0,1 g
Yasallařtırma birimi [e]	1 g
Dara aralıđı	-25 kg
Minimum ađırlık (USP)	82 g
Minimum ađırlık (U=1%,k=2)	8,2 g
Tekrarlanabilirlik (Max)	0,1 g
Düşük yükte tekrarlanabilirlik	0,04 g
Dođrusallık	±0,3 g
Kararlılık süresi	1 s
Ayarlama	dahili (otomatik)
OIML sınıfı	II
Fiziksel parametreler	
Tesviye sistemi	yarı otomatik – LevelSENSING
Display	10" grafik renkli dokunmatik
Tartım kefi boyutları	350×260 mm
Ambalaj boyutları	520×520×280 mm
Net ađırlık	12 kg
Brüt ađırlık	14,2 kg
Konstrüksiyon	
IP Sınıfı	IP 43
Haberleřme arayüzler	
Haberleřme arayüzü	2×USB-A, USB-C, HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
Elektrik parametreleri	
Güç kaynađı	Adapter: 100 – 240V AC 50/60Hz 1A; 15V DC 2,4A Teraziler: 12 – 15V DC 1,6A max; 10–19W*
Çevresel kořullar	
Çalıřtırma sıcaklıđı	+10 – +40 °C

Tekrarlanabilirlik, kütle standardının 10 yerleřtirmesinin standart sapması olarak ifade edilir.

Kararlılık süresi dıř kořullara ve kefiye yük yerleřtirme dinamiklerine bađlıdır; FAST profili için belirtilmiřtir.

*Güç tüketimi terminal yapılandırmasına ve bađlı harici cihazların sayısına ve türüne bađlıdır.

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Extra payment for verification



Aksesuarlar

MediaBox
RFID etiketleri
Antivibrasyon masaları
Güç adaptörü
Ek modüller
Profesyonel tartım masaları
Koruyucu kapak
Barkod okuyucu

Panel altı tartım
RS 232, RS 485 cables
RS 232, RS 485 Kabloları
Koruyucu kapak
Tartım terminalleri için tutucular
Fiř yazıcı
Parmak izi okuyucu
RS 232 – USB Converter

Yazılım

- E2R Tartım [WX-010-0099]
- Etiket Editörü R02 [WX-010-0094]
- Terazi Editörü - EWAG 2.1 [WX-010-0173]
- E2R Tartı Kayıtları [WX-010-0038]
- RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]

Cihaz boyutları

