



# HX7.4P2.4000.C1 Kiriş Terazi

WP-229-0005



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Fonksiyonlar



Dosing



Percent Weighing



Parts counting



Formulation



Replaceable unit



ALIBI Memory

## Teknik Veriler

| Metrolojik parametreler                                     |                  |
|---|------------------|
| Maksimum yük [Max]  | 4000 kg          |
| Minimum yük [Min]   | 40 kg            |
| Okuma için doğruluğu [d]                                    | 2000 g           |
| Yasallaştırma birimi [e]                                    | 2000 g           |
| Dara aralığı  | -4000 kg         |
| Ticari amaçla kullanılmayan terazi için maksimum hassasiyet | 2000 g           |
| OIML sınıfı   | III              |
| Fiziksel parametreler                                       |                  |
| Display   | 7" grafik renkli |

| Fiziksel parametreler    |  |
|--------------------------|--|
| Kablo uzunluđu           | 3 m + 5 m  |
| Tartım kefesi boyutları  | 2 adet 2 m   |
| Ambalaj boyutları        | 2200x400x670 mm  |
| Net ağırlık              | 99,7 kg  |
| Brüt ağırlık             | 122,3 kg   |
| Konstrüksiyon            |  |
| IP Sınıfı                | IP 65 konstrüksiyon, IP 67 gerinim ölçer, IP 66 / 67 terminal  |
| Klavye                   | diyafram   |
| Konstrüksiyon            | toz kaplı çelik St3S   |
| Haberleşme arayüzler     |  |
| Haberleşme arayüzü       | RS232, USB-A, 4IN, 4OUT, Ethernet, Modbus RTU  |
| Opsiyonel arayüzler      | USB (M12 4P), Ethernet, modül RS485, modül RS232, modül Profibus (Dp SLAVE), PROFINET (RRJ45), EtherNet/IP (RRJ45), 12 IN, 12 OUT, 4-20mA, 0-10V |
| Elektrik parametreleri   |  |
| Güç kaynağı              | 100 – 240 V AC 50/60 Hz  |
| Maksimum güç tüketimi    | 25 W   |
| Opsiyonel güç kaynağı    | 12 – 24 V DC   |
| Çevresel koşullar        |  |
| Çalıştırma sıcaklığı     | -10 – +40 °C   |
| Depolama sıcaklığı       | -10 – +50 °C   |
| Atmosferik nem           | 10% – 80% RH yoğunlaşma yok  |
| İndikatör                | PUE HX7  |
| Düğme sayısı             | 22   |
| Fonksiyonel özellikler   |  |
| Maksimum platform sayısı | 2  |



Additional fee for verification



## Aksesuarlar (Additional Fee)

RS 232 cables (scale - printer)  
RS 232 cables (scale - ZEBRA printer)  
Display  
Güç adaptörü  
RS 232, RS 485 cables  
USB kablo (terazi-Epson yazıcı)  
Giriş/Çıkış kabloları  
Barkod okuyucu


Etiket Yazıcısı  
Tartım terminalleri için tutucular  
Klavye  
USB adaptör  
Fiş yazıcı  
Modülleri ek platformları  
RS 232 – USB Converter  
Ek modüller

## Yazılım (Additional Fee)

• E2R Tartım [WX-010-0099]  
• RAD Key [WX-010-0005]  
• Alibi Okuyucu PC Yazılımı [WX-010-0114]  
• Terazi Editörü - EWAG 2.1 [WX-010-0173]

• E2R Tartı Kayıtları [WX-010-0038]  
• Etiket Editörü R02 [WX-010-0094]  
• R-Lab [WX-010-0080]  
• RADWAG Development Studio [WX-010-0104]

## Cihaz boyutları



|                 | A   | B    | C   | D    |
|-----------------|-----|------|-----|------|
| HX7.4P2.600.C   | 120 | 1200 | 85  | 1100 |
| HX7.4P2.1500.C  | 120 | 1200 | 85  | 1100 |
| HX7.4P2.3000.C  | 120 | 1200 | 85  | 1100 |
| HX7.4P2.2000.C1 | 120 | 2000 | 105 | 1900 |
| HX7.4P2.2000.C2 | 120 | 2500 | 105 | 2400 |
| HX7.4P2.4000.C1 | 120 | 2000 | 155 | 1880 |
| HX7.4P2.4000.C2 | 120 | 2500 | 155 | 2380 |
| HX7.4P2.6000.C1 | 120 | 2000 | 155 | 1880 |
| HX7.4P2.6000.C2 | 120 | 2500 | 155 | 2380 |