



More information on the website
radwag.com/de/info,w1,LR2

Massekomparator UYA 6.5Y.KO



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Technische Daten

Messtechnische Parameter	
E1 Kalibrierungsbereich	1 mg ÷ 5 g
E1 Kalibrierungsbereich	1 mg ÷ 5 g
E2 Kalibrierungsbereich	1 mg ÷ 5 g
F1 Kalibrierungsbereich	1 mg ÷ 5 g
F2 Kalibrierungsbereich	1 mg ÷ 5 g
M1 Kalibrierungsbereich	1 mg ÷ 5 g
M2 Kalibrierungsbereich	1 mg ÷ 5 g
Wägebereich [Max]	6,1 g
Zifferschritt [d]	0,1 µg
Standard Wiederholbarkeit [5% Max]	0,2 µg
Standard Wiederholbarkeit [Max]	0,4 µg
Garantierte Wiederholbarkeit	0,6 µg
Außer mittige Belastung (bei Prüflast)	1d / 1 mm
Elektrischer Abgleichbereich	0 ÷ 6,1 g
Stabilisierungszeit	30 s

Messtechnische Parameter	
Justierung	intern (automatisch)
Physikalische Parameter	
Display	10" grafisch farbiger Touch-Screen
Waagschale	ø16 mm
Abmessungen Wägegerät	370×160×175 mm
Abmessungen Bedieneinheit	249×170×72 mm
Abmessungen Windschutzschrank	560×350×255 mm
Verpackungsgröße	655×755×445 mm
Abmessungen Verpackung Windschutz	820×840×630 mm
Nettogewicht	10,1 kg
Bruttogewicht	16,5 kg
Interne Ballastgewichte	-
Externe Ballastgewichte	-
Kommunikationsschnittstellen	
Schnittstellen	2×USB-A, USB-C, HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur	+15 ÷ +30 °C
Änderungsgeschwindigkeit Temperatur	±0,5°C/12h (±0,3°C/4h)
Relative Luftfeuchtigkeit	40% ÷ 60%
Änderungsgeschwindigkeit relative Luftfeuchtigkeit	± 2 % / 4 h

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Zubehör

RFID-Tag
 Antivibrationstische
 Zusätzliche Module
 Professionelle Wägestationen
 Schutzhauben
 Barcodescanner
 Kabel RS 232, RS 485

Etikettendrucker
 Umgebungsbedingungen-Messgeräte THBR 2.0 System
 Thermische Drucker
 Fingerabdruck-Leser
 Kabel RS 232, RS 485
 Kabel RS 232 (Waage – Drucker)

Software

- RAD Key [WX-010-0005]
- System RMCS [WX-010-0048]

- RMCS Lite [WX-010-0164]