



## C315.4P.600/1500.C Palet Terazisi

WP-239-1001



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Fonksiyonlar

Plus/Minus Control

Percent Weighing

Totalizing

Parts counting

Internal battery

Peak hold

Newton unit measurement

GLP Procedures

Animal weighing

ALIBI Memory

### Teknik Veriler

#### Metrolojik parametreler

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Maksimum yük [Max]       | 600 / 1500 kg |
| Minimum yük [Min]        | 4 kg          |
| Okuma içinđruluđu [d]    | 200 / 500 g   |
| Yasallaştırma birimi [e] | 200 / 500 g   |
| Dara aralıđı             | -1500 kg      |
| OIML sınıfı              | III           |

| Fiziksel parametreler      |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Display                    | LCD (aydınlatma ile) |
| Kablo uzunluğu             | 3 m                  |
| Tartım kefesinin boyutları | 840×1200 mm          |
| Cihaz boyutları            | 1322×840×85 mm       |
| Ambalaj boyutları          | 1400×900×430 mm      |
| Göstergeli terazi kütlesi  | 43 kg                |

| Konstrüksiyon |  |
|---------------|--|
| IP Sınıfı     | IP 65 konstrüksiyon, IP 67 gerinim ölçer, IP 43 terminal |

| Haberleşme arayüzler |       |
|----------------------|-------|
| Haberleşme arayüzü   | RS232 |
| Opsiyonel arayüzler  | RS232 |

| Elektrik parametreleri     |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| Güç kaynağı                | 100 – 240 V AC 50/60 Hz + batarya |
| Maksimum güç tüketimi      | 5 W                               |
| Batarya ile çalışma süresi | max 8h                            |

| Çevresel koşullar    |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| Çalıştırma sıcaklığı | -10 – +40 °C                |
| Atmosferik nem       | 10% – 85% RH yoğunlaşma yok |



Additional fee for verification



## Aksesuarlar (Additional Fee)

Güç adaptörü  
RS 232 kabloları (ölçer - yazıcı)  
Tartım terminaleri için tutucular  
Çakmak prizine uygun besleme kabloları  
Display  
Display  
RS 232, RS 485 kabloları




RS 232 – Ethernet Converter  
AP2-1 Güç döngüsü çıkışı  
RS 232, RS 485 Kabloları  
RS 232 – USB Converter  
Kablolar RS 232 (Teraziler - Yazıcı)  
RS 232 – RS 485 Converter  
Fiş yazıcı

## Yazılım (Additional Fee)

• RAD Key [WX-010-0005]  
• R-Lab [WX-010-0080]

• R Panel [WX-010-0187]  
• Teraziler Editörü - EWAG 2.1 [WX-010-0173]

## Cihaz boyutları



Transport of the pallet scale using casters and handles.