



More information on the website
radwag.com/es/info,w1,LRZ

Báscula Pesapersonas C315.100/200.OR-1



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Funciones



Batería interna



Cierre del pesaje máximo



Procedimientos GLP



Memoria Alibi



BMI

Datos técnicos

Parámetros metrológicos

Maxima capacidad [Max]	100 / 200 kg
Legibilidad [d]	50 / 100 g
Rango de tara	-200 kg
Clase OIML	III

Parámetros físicos

Pantalla	LCD (con retroiluminación)
Dimensiones de embalaje	500×420×160 mm
Masa neta	6,5 kg
Masa bruta	7,5 kg

Interface de comunicación

Conectividad RS232

Parámetros eléctricos

Alimentación 100 – 240 V AC 50/60 Hz + batería

Consumo máximo de potencia 5 W

Horas de trabajo con baterías hasta 8 horas

Condiciones ambientales

Temperatura de trabajo 0 – +40 °C

Humedad relativa de aire 10% – 85% RH sin condensación

De acuerdo con las regulaciones de MDR, esta balanza no es un dispositivo médico.



Extra payment for verification

Accesorios

Cables RS 232 (Bascula a Impresora)
Cables de corriente desde mechero de automóvil
Pantallas
Pantallas
Cables RS 232, RS 485
Convertidor RS 232 a Ethernet

Salidas del bucle de corriente AP2-1
Cables RS 232, RS 485
Convertidor RS 232 a USB
Convertidor RS 232 a RS 485
Impresoras de recibos

Programas

- RAD Key [WX-010-0005]
- R-LAB [WX-010-0080]
- R Panel [WX-010-0187]
- Editor de Balanzas 2.1 [WX-010-0173]




Dimensiones de aparato



C315.OW



C315.OR



C315.OK