



More information on the website  
[radwag.com/de/info,w1,LT6](http://radwag.com/de/info,w1,LT6)

## Kabel P0108.5

WX-013-0147



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Beschreibung

RS 232-Kabel: Waage (15-poliger Stecker) - PC Computer (9-poliger Stecker). Kabellänge: 5 m. Optionale Kabellänge: 2 m und 10 m.

## Kompatibel mit (Additional Fee)

Multifunktionswaage rostfrei HX7 H  
Multifunktions- Auffahrwaage  
HX7.4N H rostfrei  
Multifunktions- Plattformwaage HX7.4C  
Multifunktionswaage Wasser- und säurebeständig HX7 HR  
Multifunktionswaage WPY  
Multifunktionswaage C32  
Multifunktions- Balkenwaagen aus Edelstahl HX7.4P2 H  
Waagen WLY für FPVO  
Multifunktions- Auffahrwaage  
HX7.4N H.LD rostfrei  
Multifunktions- Palettenwaagen aus Edelstahl HX7.4P H  
Präzisionswaage C32.PM  
Multifunktionswaage HX7  
Multifunktions- Bodeneinbauwaage aus Edelstahl HX7.4 H/Z  
Waagen WPY für FPVO  
Multifunktions- Plattformwaage  
HX7.4 H rostfrei

Automatische Massekomparator AK-4  
Automatische Massekomparator AKM-2  
Analysenwaage für Filter XA 5Y.F  
Präzisionswaage WLY  
Automatische Massekomparator UMA  
Manueller Massekomparator APP 5Y.KO  
Robotische Massekomparatoren  
Dichte-Massekomparatoren  
Manueller Massekomparator 5Y.PM.KB  
Wägeterminal PUE C32  
Wägeterminal PUE 7.1  
Wägeterminal PUE HX7  
Automatische Vakuum-Massekomparatoren  
Manueller Massekomparator XA 5Y.KO  
Manueller Massekomparator UYA 5Y.KO  
Multifunktions- Palettenwaagen HX7.4P  
Nano-Comparator NANO.AK-4.500.5Y

