



More information on the website  
[radwag.com/fr/info,w1,LX6](http://radwag.com/fr/info,w1,LX6)

# Comparateur de masse robotiques RMCM 5.5Y



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Paramètres Techniques

Paramètres métrologiques	
E0 Plage d'étalonnage	1 mg ÷ 5 g *
E1 Plage d'étalonnage	1 mg ÷ 5 g
E2 Plage d'étalonnage	1 mg ÷ 5 g
F1 Plage d'étalonnage	1 mg ÷ 5 g
F2 Plage d'étalonnage	1 mg ÷ 5 g
Capacité maximale [Max]	6,1 g
Précision de lecture	0,1 µg
Répétabilité standard [5% Max]	0,25 µg
Répétabilité standard [Max]	0,4 µg
Répétabilité admissible	0,6 µg
Étendue d'équilibrage électrique	0 ÷ 6,1 g
Temps de stabilisation	30 s
Ajustage	interne (automatique)
Paramètres physiques	
Afficheur	10" graphique couleurs écran tactile

Paramètres physiques	
Kit de poids	120
Dimension du plateau	24×50 mm
Dimensions d'appareil	1112×958×1570 mm
Dimensions de terminal de lecture	249×170×72 mm
Interface de Communication	
Interface de Communication	2×USB-A, USB-C, HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
Paramètres électriques	
Alimentation	110 – 240 V AC 50/60 Hz
Conditions environnementales	
Température du travail	+15 ÷ +30 °C
Vitesse de changements de température de travail	±0,5°C/12h (±0,3°C/4h)
Humidité relative d'air	40% ÷ 60%
Vitesse de changements d'humidité relative d'air	±5%/12h (2%/4h)

\* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



## Accessoires

Tag RFID  
 Modules complémentaires  
 Écran de protection anti-poussière  
 Lecteurs de code-barres  
 Câbles RS 232, RS 485

THBR 2.0 - Monitoring des conditions environnementales  
 Imprimante de tickets de caisse  
 Lecteur d'empreintes digitales  
 Câbles RS 232, RS 485  
 Câbles RS 232 (balance – imprimante)

## Software

- RAD Key [WX-010-0005]
- Système RMCS [WX-010-0048]

- RMCS Lite [WX-010-0164]

## Dimensions d'appareil

