



More information on the website  
radwag.com/ja/info,w1,LXB

# DS2208 バーコードスキャナ

WX-006-0036



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## データシート

<b>工事中</b>	
保護クラス	IP 42
<b>通信インターフェース</b>	
通信インターフェース	RS232, USB
<b>環境条件</b>	
動作温度	0 – +50 °C
保管温度	-40 – +70 °C
<b>物理的パラメータ</b>	
デバイスの寸法	165×99×66 mm
落下耐性[m]:	1,5
対応バーコード:	1D, 2D, PdF417, Postal, GS1 Databar
読み出し技術:	Imager 2D (area imager)
必要なコードコントラスト[%]:	25

## 互換性あり (Additional Fee)

### MUYA モジュール

HX7 H ステンレス製多機能はかり  
HX7.4N H 多機能ステンレス製ランプスケール  
HX7.4C 多機能プラットフォームスケール  
HX7 HR 多機能はかり  
XA 5Y.M.A.P ピペット校正用マイクロ天秤  
WPY 多機能はかり  
MYA 5Y.P ピペット校正用マイクロ天秤  
C32 多機能はかり  
HY10.HRP.H ステンレス製高分解能はかり  
5Y.PM 上皿天秤  
MYA 5Y.F フィルター用マイクロ天秤  
HX7.4P2 H 多機能ステンレス製ビームスケール  
TMX H ステンレス製多機能はかり  
PGC用WLYスケール  
AS X7 分析天秤  
PS X2 上皿天秤  
AS X2 PLUS 分析天秤  
PGC用PS X7天秤  
TMX 多機能はかり  
XA 5Y.M.A ミクロ天秤  
PS R2 上皿天秤  
WLC X7 上皿天秤  
HX7.4N H.LD 多機能ステンレス製ランプスケール  
PGC用CY10スケール  
PGC用PS X2天秤  
DWT/RC/HYF 重量チェッカー  
PUE CY10 計量ターミナル  
CY10 多機能はかり  
HX7.4P H 多機能ステンレス製パレットスケール  
HY10 多機能はかり  
HY10 H ステンレス製多機能はかり  
HY10.HRP 高分解能はかり  
C32.PM 上皿天秤  
PUE 7.1.HRP 高解像度はかり

### ピペット校正用自動天秤

HX7 多機能はかり  
HX7.4 H/Z  
多機能ステンレス製プラットフォームスケール (ピットタイプ)  
PS X7 上皿天秤  
PGC用WPYスケール  
XA 5Y.A 分析天秤  
HX7.4 H 多機能ステンレス製プラットフォームスケール  
HX7.4P2 多機能ビームスケール  
WAY 5Y.KO 手動マスコンパレータ (質量比較器)  
AS 5Y 分析天秤  
PGC用PS 3Y天秤  
PS R2.H 上皿天秤  
PGC用HY10.Hスケール  
CY10 上皿天秤  
XA 5Y.F フィルター用分析天秤  
WLY 上皿天秤  
APP 5Y.KO 手動マスコンパレータ (質量比較器)  
MYA 5Y ミクロ天秤  
PS R1 上皿天秤  
XA 5Y 分析天秤  
5Y.PM.KB 手動マスコンパレータ (質量比較器)  
AS R2 PLUS 分析天秤  
PUE C32 計量ターミナル  
PUE 7.1 計量ターミナル  
PUE HX7 計量ターミナル  
PUE 5 計量ターミナル  
PS 5Y 上皿天秤  
XA 5Y.KO 手動マスコンパレータ (質量比較器)  
XA 5Y.M ミクロ天秤  
UYA 5Y.KO 手動マスコンパレータ (質量比較器)  
AS R1 PLUS 分析天秤  
H315 H 防水型プラットフォームスケール  
HX7.4P 多機能パレットスケール  
XA 5Y.M.A.S ステント計量用マイクロ天秤