




More information on the website  
radwag.com/pl/info,w1,M2U

# Waga WPY 30/60.C2.R.KTP

WK-308-1033



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

## Funkcje

-  Dozowanie
-  Etykietowanie
-  Kontrola plus/minus
-  Odchyłki procentowe
-  Sumowanie ważeń
-  Liczenie sztuk
-  Zatrząsk maksymalnego wskazania
-  Receptury
-  Pomiar w Newtonach
-  Statystyka
-  Doważanie
-  Sensory podczerwiieni
-  Ważenie zwierząt
-  Ważenie różnicowe
-  Kontrola Towarów Paczkowanych
-  Pamięć ALIBI

## Dane techniczne

| Parametry metrologiczne     |             |
|-----------------------------|-------------|
| Obciążenie maksymalne [Max] | 30 / 60 kg  |
| Obciążenie minimalne [Min]  | 200 / 400 g |
| Dokładność odczytu [d]      | 10 / 20 g   |
| Działka legalizacyjna [e]   | 10 / 20 g   |
| Zakres tary                 | -60 kg      |
| Klasa dokładności OIML      | III         |

| Parametry fizyczne            |   |
|-------------------------------|---|
| Wyświetlacz                   | 5,7" rezystancyjny kolorowy dotykowy                      |
| Wymiar szalki                 | 400×500 mm  |
| Wymiary opakowania S x G x W  | 720×620×210 mm  |
| Konstrukcja                   |   |
| Stopień ochrony               | IP 65 konstrukcja, IP 43 terminal                         |
| Interfejs komunikacyjny       |   |
| Interfejs                     | 2×RS232, 2×USB-A, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (cyfrowe), Wi-Fi |
| Parametry elektryczne         |   |
| Zasilanie                     | 100 – 240 V AC 50/60 Hz                                   |
| Warunki środowiskowe          |   |
| Temperatura pracy             | -10 – +40 °C  |
| Wilgotność względna powietrza | 10% – 85% RH bez kondensacji                              |

\* Wi-Fi® jest zarejestrowanym znakiem towarowym będącym własnością Wi-Fi® Alliance.



## Akcesoria (Dodatkowo płatne)

Czytniki kart transponderowych

Zasilacze

Przewody RS 232 (waga – drukarka)

Przewody zasilania z zapalniczki samochodowej

Skanery kodów kreskowych

Przewody RS 232, RS 485

Drukarki etykiet

Wyświetlacze

Przewody WE/WY

Przyciski sterujące

Uchwyty do terminali wagowych

Drukarki paragonowe

Wzorce masy klasy F1 -

cylindryczne bez jamy adiustacyjnej, zestawy

Wyjście pętli prądowej AP2-1 (obudowa plastikowa)

Moduły dodatkowych platform

Konwerter RS 232 - USB

## Oprogramowanie (Dodatkowo płatne)

• E2R Ważenia [WX-010-0099]

• Audit Trail Reader [WX-010-0186]

• RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]

• Edytor wag 2.1 [WX-010-0173]

• RAD Key [WX-010-0005]

• Edytor etykiet R02 [WX-010-0094]

• R-Lab [WX-010-0080]

• RADWAG Development Studio [WX-010-0104]