
























More information on the website  
[radwag.com/es/info,w1,M8H](http://radwag.com/es/info,w1,M8H)

# Balanza de precisión CY10.120.C2.K



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Funciones

-  Autotest
-  Dosificación
-  Desviaciones porcentuales
-  Contar piezas
-  Cierre del pesaje máximo
-  Recetas
-  Medición en Newtons
-  Estadísticas
-  Controlador de peso
-  Sensores infrarrojos
-  Procedimientos GLP
-  Pesaje de animales
-  Calibración de pipetas
-  Corrección de la densidad del aire
-  Determinación de la densidad
-  Pesaje diferencial
-  Monitoreo de las condiciones ambientales
-  Control estadístico de calidad
-  Control de productos envasados
-  Memoria Alibi
-  Wi-Fi

## Datos técnicos

### Parámetros metrológicos

Maxima capacidad [Max]	120 kg
Minima capacidad	-

<b>Parámetros metrológicos</b>	
Legibilidad [d]	2 g
División de legalización [e]	-
Rango de tara	-120 kg
Repetibilidad	2 g
Linealidad	±2 g
Tiempo de estabilización	3 s
Calibración	externa
Clase OIML	-
<b>Parámetros físicos</b>	
Sistema de nivelación	manualny
Pantalla	10" gráfico color pantalla táctil
Dimensión de platillo	400×500 mm
Dimensiones de embalaje	720×620×210 mm
Masa neta	13,5 kg
Masa bruta	16 kg
Longitud del cable	2,5 m
<b>Construcción</b>	
Grado de protección	IP 43
Chasis	metal + ABS
<b>Interface de comunicación</b>	
Conectividad	2×USB-A, USB-C, HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
<b>Parámetros eléctricos</b>	
Alimentación	12÷15V DC
Consumo de energía	1A
<b>Condiciones ambientales</b>	
Temperatura de trabajo	+15 ÷ +30 °C
Temperatura de almacenamiento	-25 ÷ +70 °C
Humedad relativa de aire	10% ÷ 80% RH sin condensación

\* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



## Accesorios

### MediaBox

Plataformas de acero pintada en polvo  
Etiqueta RFID  
Adaptadores de corriente  
Módulos adicionales de la plataforma  
Plataformas de acero pintada en polvo  
Módulos adicionales  
Plataformas en chasis de plástico

### Protecciones de seguridad

Escáner de códigos de barra  
Cables RS 232, RS 485  
Impresoras de etiquetas  
Cables RS 232, RS 485  
Lector de huellas dactilares  
Convertidor RS 232 a USB  
Impresoras de recibos

## Programas

- E2R Pesajes [WX-010-0099]
- RAD Key [WX-010-0005]
- RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]
- E2R Registro [WX-010-0038]
- Editor de Etiquetas R02 [WX-010-0094]
- Editor de Balanzas 2.1 [WX-010-0173]

## Dimensiones de aparato

