



More information on the website
radwag.com/pl/info,w1,M9S

Waga dynamiczna DWT/RC 10/HY



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Dane techniczne

Parametry metrologiczne	
Obciążenie maksymalne [Max]	10 kg
Obciążenie minimalne [Min]	100 g
Dokładność odczytu [d]	5 g
Zakres tary	-10 kg
Parametry fizyczne	
Wyświetlacz	5,7" rezystancyjny kolorowy dotykowy
Konstrukcja	
Stopień ochrony	IP 66/67
Interfejs komunikacyjny	
Interfejs	RS232, RS485
Warunki środowiskowe	
Temperatura pracy	-10 ÷ +40 °C

Cechy użytkowe

Wydajność max 50 szt/min

Prędkość 0,1-0,5 m/s



Weryfikacja dodatkowo płatna

Akcesoria

Wyświetlacze

Czytniki kart transponderowych

Przewody RS 232 (waga - drukarka ZEBRA)

Skanery kodów kreskowych

Drukarki etykiet

Przewody RS 232, RS 485

Przyciski sterujące

Drukarki paragonowe

Przewód USB (waga – drukarka)

Oprogramowanie

• Edytor etykiet R02 [WX-010-0094]

• E2R Dynamiczne [WX-010-0055]